


#### 产品规格:

型号	K-2479T
安装方式	台上式
龙头安装孔#	无孔
外尺寸	460 × 360 × 201 mm
脸盆内径	382 × 296 × 150 mm
材料	釉面陶瓷
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2标准，产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调
可选用配件	
龙头	K-8856T 维芙高把脸盆龙头
款式变化	
相应套间	帕蒂欧套间
备注	本产品只提供白色(0)

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

#### 产品尺寸图：(单位:毫米)



(T)使用提拉杆去水头238mm。

(S)356mm；此尺寸根据305mm冒口计算，须按实际情况调整。

### K-2479T