


产品规格：

型号	K-2661T
安装方式	台上式
龙头安装孔#	无孔
外尺寸	413 × 413 × 175 mm
脸盆内径	391 × 388 × 126 mm
材料	釉面陶瓷
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.2-2003标准， 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调
推荐配件	
龙头	碗盆龙头
落水	1105686
备注	本产品只提供白色(0)及羊脂白(HW1)

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

产品尺寸图：(单位:毫米)



K-2661T