



#### 产品规格:


型号	K-2885T-1	K-2885T-8
安装方式	台上式	
龙头安装孔#	单孔	8寸孔距
外尺寸	711 × 483 × 200 mm	
脸盆内径	610 × 330 mm	
材料	科勒铸铁	
符合标准	达到或超过美国ASME A112.19.1M-1994标准, 产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整	
可選用配件		
龙头	单孔龙头	8寸双把龙头

#尺寸仅供参考，可能会因P弯、龙头、角阀及供水管而改变。

#### 产品尺寸图: (单位:毫米)



K-2885T-1



K-2885T-8

(T)使用提拉杆式去水, T=343mm。

(S)254mm; 此尺寸根据305mm冒口计算, 须按实际情况调整。