


产品规格:

型号	K-3268T-2FD-AKF
安装方式	台上式
龙头安装孔	单个龙头孔、1个皂液器孔
外尺寸	840 × 470 mm
厨盆深度	210 mm
材料	1mm 专用304不锈钢板, 防凝水降噪音双重保护
表面处理	-AKF 珍珠银+科勒抗油盾
包括配件	不锈钢沥水篮、速漩去水(-2FD)、去水、S弯管、沥水板(18410T-NA)、皂液器
可选用配件	
龙头	依莱外抽拉式厨房龙头(拉丝镀铬) 13963T-4-BN

产品尺寸图: (单位:毫米)



K-3268T-2FD-AKF