

### 产品规格:

型号	K-3348T-1S	K-3348T-2SD	K-3348T-3SD	K-3348T-4SD	K-3348T-5SD	参考页数
安装方式	台上式					
龙头安装孔	单孔	双孔	3孔	4孔	5孔	
外尺寸	780 x 480 mm					
厨盆深度	200 mm					
材料	1mm不锈钢板, 防凝水降噪音双重防护					
装运约重	9.5公斤					
表面处理						
珍珠银	-KS					
包括配料						
厨盆去水	K-3683T-NA					
排水弯管	K-2981T-NA					
皂液器	K-2983T-NA					
沥水篮	K-2987T-NA					
可选用配件						
龙头	厨房龙头					
符合标准	达到企业标准QB ZH025_01					

### 产品尺寸图:(单位:毫米)

