

产品规格:

型号	K-3361T-1S-NA	K-3361T-2SD-NA	参考页数
安装方式	修边台上式		
龙头安装孔	单孔	双孔	
外尺寸	790 x 480 mm		
厨盆深度	200 mm		
材料	1mm不锈钢板,防凝水降噪音双重防护		
装运约重	8.2公斤		
表面处理	拉丝		
包括配料			
依欧亚皂液器	—	K-18402T-CP	
厨盆去水	K-18404T-NA		
排水弯管	K-18406T-NA		
不锈钢沥水篮	K-3368T-NA(独立包装)		
可选用配件			
龙头	厨房龙头		
符合标准	达到企业标准QB ZH025_01		

产品尺寸图:(单位:毫米)

