


产品规格:

型号	K-3664T-F-AGF
安装方式	台上式或台下式
龙头安装孔	无
外尺寸	840 × 440 mm
厨盆深度	207 mm
材料	1mm 专用304不锈钢板, 防凝水降噪音双重保护
表面处理	-AGF 优雅压纹+科勒抗油盾
包括配件	厨盆、不锈钢沥水篮、S弯管、速漩去水(-F)、去水
可选用配件	
龙头	依莱外抽拉式厨房龙头(拉丝镀铬) 13963T-4-BN

产品尺寸图: (单位:毫米)



K-3664T-F-AGF