

产品规格:

型号	K-3676T-1S	K-3676T-2SD	参考页数
安装方式	修边台上式		
龙头安装孔	单孔	双孔	
外尺寸	750 x 470 mm		
厨盆深度	208 mm		
材料	1mm不锈钢板, 防凝水降噪音双重防护		
装运约重	8.7公斤		
表面处理	-KS珍珠银/-NA拉丝		
包括配料			
塑料皂液器	—	K-2983T-NA	
厨盆去水	K-2980T-NA		
排水弯管	K-2982T-NA		
可选用配件			
龙头	厨房龙头		
符合标准	达到企业标准QB ZH025_01		

产品尺寸图:(单位:毫米)

