

### WALL-HUNG LAVATORY K-8758X


#### Features

- Vitreous china
- Wall-mount
- With hanger
- With overflow
- Single Hole
- 538 x 470 x 203 mm

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 791-2544



#### Technical Information

Fixture:	
Water depth	102 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Hanger Assy	1206734



#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-8758X-1	Sacramento wall-hung lavatory, single-hole	0: White


Dimensions are approximate.  
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

#### Product Diagram

### อ่างล้างหน้าแขวนผนัง K-8758X



#### คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบแขวนผนัง
- พร้อมชุดอุปกรณ์ขอแขวน
- พร้อมม้วนน้ำล้น
- แบบเจาะรูเดี่ยว
- 538 x 470 x 203 มม.

#### มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 791-2544

#### ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระยะน้ำลึก	102 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ชุดขอแขวน	1206734



#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-8758X-1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง แบบเจาะรูเดี่ยว รุ่น ชักโคราเมนใต้	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์