

Features


- Vitreous china
- Semi-Recessed
- Single-hole
- With overflow
- 546 x 454 x 203 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 791-2544

SEMI-RECESSED LAVATORY K-11160X



Technical Information

Fixture:	
Water depth	110 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	
Included Components:	
Cut-out template	1065484-T01

Installation Notes


Install this product according to instruction in the cut-out template.

NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cut-out template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. (call 0-2204-6222) Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cut-out template is used.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-11160X-1	Odeon semi-recessed lavatory, single-hole	0: White

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์


K-11160X

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบฝักครึ่งเคาน์เตอร์
- แบบเจาะรูเดี่ยว
- พร้อมม้วนน้ำล้น
- 546 x 454 x 203 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 791-2544



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระยະน้ำลึก	110 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	
ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
กระดาดแม่แบบ	1065484-T01

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในกระดาดแม่แบบ



ข้อพึงระวัง: การตัดรูเจาะเคาน์เตอร์ต้องใช้กระดาดแม่แบบที่อยู่ในชุดผลิตภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์ฯ เท่านั้น (โทร. 0-2204-6222) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการตัดเคาน์เตอร์ที่เกิดจากการผิดพลาดหากใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-11160X-1	อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์ แบบเจาะรูเดี่ยว รุ่น โอดีออน	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์