



INSTALLATION INSTRUCTIONS



P25210



P25010

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to Kallista quality products. Please take a moment to review this manual before you install your Kallista product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

BEFORE YOU BEGIN


- Observe all local plumbing and building codes.
- The appearance of the sidespray may differ from the illustrations. The installation instructions still apply.
- Install this product according to the installation guide.

Note: Plumbing codes require an atmospheric vacuum breaker be installed in-line with sidesprays. Ensure that the faucet contains an atmospheric vacuum breaker, or consult with local plumbing officials.

- Kallista reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

INSTALLATION


- Ensure that the gasket is installed in the underside of the spray holder.
- Insert the spray holder into the mounting hole.
- From underneath the mounting surface, install the spacer (if needed) and nut. Securely hand tighten the nut.
- Insert the side spray with side spray hose through the spray holder.
- Verify the side spray hose outlet and inlet are clean and verify an O-ring is in place in the sidespray hose inlet.
- Remove the plug from the sidespray outlet (from the faucet). Connect the side spray outlet hose to the side spray inlet hose.
- Extend and retract the spray hose to check for smooth operation.
- Reposition the supply hoses if necessary.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



P25210



P25010

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité Kallista. Veuillez prendre le temps nécessaire pour vous familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit Kallista. En cas de problèmes relatifs à une installation ou au rendement, n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

AVANT DE COMMENCER


- Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- L'apparence de la douchette latérale pourrait être différente des illustrations. Les instructions d'installation s'appliquent tout de même.
- Installer ce produit conformément au guide d'installation.

Remarque : Les codes de plomberie exigent l'installation d'un brise-vide atmosphérique aligné avec les douchettes latérales. S'assurer que le robinet comprend un brise-vide de type atmosphérique ou consulter des professionnels de plomberie locaux.


- Kallista se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des robinets sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

INSTALLATION


- S'assurer que le joint statique est installé au dessous du support de douchette.
- Insérer le support du pulvérisateur dans le trou de fixation.
- À partir du dessous de la surface de fixation, installer l'espaceur (si nécessaire) et l'écrou. Serrer l'écrou solidement à la main.
- Insérer la douchette latérale avec le tuyau de douchette latérale dans le support de la douchette.
- S'assurer que l'orifice de sortie et l'entrée du tuyau de la douchette latérale sont propres et vérifiés un joint torique est en place dans l'entrée du tuyau de la douchette latérale.
- Retirer le bouchon de l'orifice de sortie du pulvérisateur latéral (à partir du robinet). Connecter le tuyau de l'orifice de sortie du pulvérisateur latéral au tuyau de l'orifice d'entrée du pulvérisateur latéral.
- Étendre et rétracter le tuyau de pulvérisation pour vérifier le fonctionnement adéquat.
- Repositionner les tuyaux d'alimentation si nécessaire.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



P25210



P25010

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR KALLISTA

Le agradecemos su compromiso con productos de calidad de Kallista. Dedique un momento a leer este manual antes de instalar su producto Kallista. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

ANTES DE COMENZAR


- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- La apariencia del rociador lateral puede diferir de la ilustración. Las instrucciones de instalación aún corresponden.
- Instale este producto conforme a la guía de instalación.

Nota: Los códigos de plomería requieren que se instale una válvula vacuorreguladora atmosférica en línea con rociadores laterales. Asegúrese de que la llave contenga una válvula vacuorreguladora atmosférica, o consulte a funcionarios locales de plomería.

- Kallista se reserva el derecho de modificar el diseño de la llave sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el empaque esté instalado en la cara inferior del soporte portador del rociador.
- Introduzca el soporte portador del rociador en el orificio de montaje.
- Desde abajo de la superficie de montaje, instale el espaciador (de ser necesario) y la tuerca. Apriete bien a mano la tuerca.
- Introduzca el rociador lateral con la manguera del rociador en el soporte portador del rociador.
- Verifique que la salida y la entrada de la manguera del rociador lateral estén limpias y verifique que se haya colocado un arosello en la entrada de la manguera del rociador lateral.
- Retire el tapón de la salida del rociador lateral (proveniente de la llave). Conecte la manguera de salida del rociador lateral a la manguera de entrada del rociador lateral.
- Tire de la manguera del rociador y retráigala para verificar que funcione sin dificultades.
- De ser necesario, cambie la posición de las mangueras de suministro.



KALLISTA®

WARRANTY

This product is covered under the **KALLISTA Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or kallista.com

GARANTIE

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Questions? Problèmes? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site kallista.com.

GARANTÍA

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o a kallista.com.