

Features


- Vitreous china
- Wall-mount
- Wall mounted fixing pack included
- With overflow
- Single Hole
- 600 x 485 x 182 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 791-2544

WALL-HUNG LAVATORY K-17151X



Technical Information

Fixture:	
Water depth	90 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	

Included Components:	
Wall mounted fixing pack	1049141


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-17151X	Candide wall-hung lavatory, single-hole	0: White

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram


คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- ติดตั้งแบบแขวนผนัง
- พร้อมชุดนอตยึดอ่างล้างหน้า
- พร้อมรูน้ำล้น
- แบบเจาะรูเดี่ยว
- 600 x 485 x 182 มม.

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 791-2544

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง K-17151X



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ระยะน้ำลึก	90 มม.
ขนาดรูสะดืออ่าง	เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 มม.
*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ชุดนอตยึดอ่างล้างหน้า	1049141


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-17151X	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง แบบเจาะรูเดี่ยว รุ่น แคนดิด	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์