




# KOHLER®



Emery Paper  
Papier émeri  
Papel lija




Sealant Tape  
Ruban d'étanchéité  
Cinta selladora



Silicone Sealant  
Mastic à la silicone  
Sellador de silicona



Record your model number.  
Noter le numéro de modèle.  
Anotar su número de modelo.



**CAUTION: Risk of property damage.** For slip-fit installations, tubes extending less than 1-1/2" (38 mm) will leak.

**ATTENTION : Risque de dommages matériels.** Pour les installations avec ajustement glissant, les tuyaux s'étendant à moins de 1-1/2 po (38 mm) auront des fuites.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños materiales.** En instalaciones de montaje deslizante, los tubos que sobresalen menos de 1-1/2" (38 mm) tendrán fugas.

**Important Information**  
The finished wall or bath/shower unit must be installed prior to installing this trim.

**Renseignements importants**  
Le mur fini ou la baignoire/douche doivent être installés avant d'installer cette robinetterie.

**Información importante**  
Antes de instalar esta guarnición, debe instalarse la pared acabada o la unidad de bañera/ducha.

**Important Information**  
Follow all local plumbing and building codes.  
Turn OFF the water supplies.

**Renseignements importants**  
Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.  
Couper les alimentations en eau.

**Información importante**  
Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.  
Cierre los suministros de agua.

**Important Information**  
**READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS**  
**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


**Renseignements importants**  
**LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**  
**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**Información importante**  
**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**  
**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**Important Information**  
The maximum hole size is 1-1/8" (29 mm) with the tube or nipple centered in the hole.

**Renseignements importants**  
La taille maximale de l'orifice est de 1-1/8 po (29 mm) avec le tuyau ou le mamelon centré dans le trou.


**Información importante**  
El tamaño máximo del orificio es 1-1/8" (29 mm), con el tubo o nipple centrado en el orificio.



**1 For Slip-Fit Spout Only:** Install the tube 1-1/2" (38 mm) from the finished wall.

**Pour le bec à ajustement glissant uniquement :** Installer le tube à 1-1/2 po (38 mm) du mur fini.


**Solo en surtidores de montaje deslizante:** Instale el tubo a 1-1/2" (38 mm) de la pared acabada.



**Slip-Fit Spout:** Use emery paper to remove burrs. Remove debris.

**Bec à ajustement glissant :** Éliminer les ébarbures au papier d'émeri. Retirer les débris.

**Surtidor de montaje deslizante:** Retire las rebabas con papel de lija. Retire los residuos.



**Slip-Fit Spout:** Loosen the setscrew. Install the spout. Tighten the setscrew.

**Bec à ajustement glissant :** Desserrer la vis d'arrêt. Installer le bec. Serrer la vis d'arrêt.


**Surtidor de montaje deslizante:** Afloje el tornillo de fijación. Instale el surtidor. Apriete el tornillo de fijación.






**2 For Threaded Spout Only:** Apply sealant tape to a 1/2" nipple. Install 1-1/2" (38 mm) from the finished wall.

**Pour le bec à ajustement glissant uniquement :** Appliquer du ruban d'étanchéité sur un mamelon de 1/2 po. Installer à 1-1/2 po (38 mm) du mur fini.

**Solo en surtidores roscados:** Aplique cinta selladora a un nipple de 1/2 pulg. Instale a 1-1/2" (38 mm) de la pared acabada.



<p><b>Threaded Spout:</b> Loosen the setscrew and remove the slip-fit assembly. Retain the gasket.</p> <p><b>Bec fileté :</b> Desserrer la vis d'arrêt et déposer la pièce d'ajustement glissant. Conserver le joint statique.</p> <p><b>Surtidor roscado:</b> Afloje el tornillo de fijación, y retire el ensamblaje de montaje deslizante. No deseche el empaque.</p> 	<p><b>Threaded Spout:</b> Place the gasket into the back of the spout. Thread the spout onto the nipple.</p> <p><b>Bec fileté :</b> Poser le joint statique dans l'arrière du bec. Enfiler le bec sur le mamelon.</p> <p><b>Surtidor roscado:</b> Coloque el empaque dentro de la parte posterior del surtidor. Atornille el surtidor en el niple.</p> 	<p><b>3 All Installations:</b> Apply silicone sealant, leaving a gap at the bottom. Wipe away excess.</p> <p><b>Toutes les installations :</b> Appliquer du mastic d'étanchéité à la silicone en laissant un espace à la base. Essuyer l'excédent.</p> <p><b>En todas las instalaciones:</b> Aplique sellador de silicona, y deje un espacio libre en la parte inferior. Limpie el exceso.</p> 		
--	--	---	--	--

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
Mexico: 001-800-456-4537  
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)  
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
Mexique : 001-800-456-4537  
Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)  
Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Entretien et nettoyage :** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
México: 001-800-456-4537  
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)  
Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Cuidado y limpieza:** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.