

## WALL MOUNT SHOWER ARM K-15396X-B ALSO K-15397X-B

### Features

- Brass construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- 352 mm length (K-15396X-B)
- 454 mm length (K-15397X-B)
- G 1/2" thread connection(s)
- Recommended to be matched with 8" or 10" Catalyst Air showerhead

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.




### Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
K-15396X-B	Wall mount Shower arm 15"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others
K-15397X-B	Wall mount Shower arm 19"	<input type="checkbox"/> CP : Polished chrome	<input type="checkbox"/> Others


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate.

Unit: mm



K-15396X-B



K-15397X-B

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

ก้านฝักบัวแบบติดผนัง  
**K-15396X-B**  
 และ **K-15397X-B**

**คุณลักษณะ**

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ระยะจากฐานถึงกึ่งกลางข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 352 มม.(K-15396X-B)
- ระยะจากฐานถึงกึ่งกลางข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 454 มม.(K-15397X-B)
- เกลียวข้อต่อ G 1/2"
- แนะนำให้ใช้ร่วมกับ หัวฝักบัวระบบแคตทาลิส 8" หรือ 10"

**มาตรฐาน**

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- N/A

**ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง**

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง




**รุ่นผลิตภัณฑ์**

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-15396X-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 15"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-15397X-B	ก้านฝักบัวแบบติดผนังขนาด 19"	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



K-15396X-B



K-15397X-B

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

**ภาพแสดงผลิตภัณฑ์**