


Installation and Care Guide

AC Multi-Outlet Power Supply

K-13481



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)

Los números de productos seguidos de

M corresponden a México (Ej.

K-12345**M**)


Français, page "Français-1"

Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1284418-2-A

Tools and Materials




Before You Begin



CAUTION: Risk of electrical shock. Disconnect the power before installing this product.

IMPORTANT! In locations where moisture or water may affect the power supply, a weather proof box and cover is required.

- Be sure all work is performed by qualified service personnel in accordance with all applicable codes and standards including fire rated constructions (for permanent installation).
- Branch circuit size is 15 A.



1. Installation

- ❑ Install the mounting bracket in the desired location with 2 #6 flathead screws (not provided).
- ❑ Snap the multi-outlet supply into the mounting bracket.
- ❑ Remove the cover.
- ❑ Connect each faucet wire connector to a faucet.
- ❑ Connect the stripped ends of the black wire to negative (-) and red wire to positive (+) in the low voltage terminal block and tighten securely.
- ❑ Reinstall the cover and screws.
- ❑ Plug the power cable into the mating connector on the 5 V DC power supply.
- ❑ Plug the power supply into the wall outlet.

IMPORTANT! The area in front of the sensor must be free of objects during the two minute learning cycle or the faucet may not function properly.

- ❑ Allow two minutes for the sensor to cycle through the automatic sensing distance.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.


IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

Guide d'installation et d'entretien

Alimentation électrique c.a. à prises multiples

Outils et matériel




Avant de commencer



ATTENTION: Risque d'électrocution. Débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ce produit.

IMPORTANT! Dans les emplacements où l'humidité ou l'eau pourraient affecter l'alimentation électrique, une boîte et un couvercle étanches sont requis.

- S'assurer que tout le travail est exécuté par un personnel d'entretien qualifié conformément à tous les codes et à toutes les normes applicables, y compris les constructions cotées pour leur résistance au feu (pour une installation permanente).
- La taille du circuit de dérivation est de 15 A.



1. Installation

- Installer le support de fixation dans l'emplacement souhaité avec 2 vis à tête plate #6 (non fournies).
- Enclencher l'alimentation à prises multiples dans le support de fixation.
- Retirer le couvercle.
- Connecter chaque connecteur de fils de robinet à un robinet.
- Connecter les extrémités dénudées du fil noir à la borne négative (-) et du fil rouge à borne positive (+) dans le bornier basse tension et serrer solidement.
- Réinstaller le couvercle et les vis.
- Brancher le câble d'alimentation dans le connecteur homologue sur l'alimentation électrique c.c. de 5 V.
- Brancher l'alimentation sur la prise murale.

IMPORTANT! La zone à l'avant du capteur doit être exempte de tout objet durant le cycle d'acquisition de deux minutes, sinon le robinet pourrait ne pas fonctionner correctement.

- Attendre deux minutes que le capteur balaye la distance de détection automatique.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.

Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**

Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.


Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Guía de instalación y cuidado

Suministro eléctrico múltiple de CA

Herramientas y materiales




Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de sacudida eléctrica. Desconecte el suministro eléctrico antes de instalar este producto.

¡IMPORTANTE! En lugares donde la humedad o el agua pudieran afectar el suministro eléctrico, es necesario contar con una caja y cubierta impermeables.

- Asegúrese de que todo el trabajo lo realice personal de servicio calificado, de acuerdo a todos los códigos y las normas correspondientes, incluidas construcciones a prueba de incendios (en instalaciones permanentes).
- El tamaño del circuito de bifurcación es 15 A.



1. Instalación

- ❑ Instale el soporte de montaje en el lugar deseado con 2 tornillos de cabeza plana #6 (no se incluyen).
- ❑ Encaje el suministro eléctrico múltiple en el soporte de montaje.
- ❑ Retire la tapa.
- ❑ Conecte cada uno de los conectores de cable de grifería a una grifería.
- ❑ Conecte el extremo pelado del cable negro al terminal negativo (-) y del cable rojo al terminal positivo (+) en el bloque de terminales de bajo voltaje, y apriete con firmeza.
- ❑ Vuelva a instalar la tapa y los tornillos.
- ❑ Conecte el cable de corriente al conector de apareamiento en el suministro eléctrico de 5 VCC.
- ❑ Enchufe el suministro eléctrico al tomacorriente de pared.

¡IMPORTANTE! No debe haber nada frente al sensor durante el ciclo de aprendizaje de dos minutos, ya que de lo contrario la grifería no funcionará correctamente.

- ❑ Espere dos minutos para que el sensor cicle a través de la distancia de detección automática.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Se garantizan los productos de plomería KOHLER contra defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos hayan ocurrido durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o de instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.**

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU., o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.

Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

1284418-2-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2016 Kohler Co.

1284418-2-A