

Service Kit Instructions


Faucet Service Kit


Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1356994-9-A




Tools and Materials








1. Remove the Sprayhead and Springs

- Hold the spring and unthread the sprayhead from the spring. The sprayhead will remain attached to the hose.
- Loosen the adapter with a wrench until the sprayhead is free of the hose.
- Push the spring and adapter up and remove the plastic clip.
- Remove the adapter, outer spring, and inner spring (not shown).




2. Remove the Hose

- Unthread the bearing post and slide the bearing post up.
- Remove the metal clip.
- Pull the hose straight up to remove.




3. Install the Hose

- Ensure that the hose end has two O-rings installed.
- Slide the bearing post onto the hose.
- Push the hose into the supply and secure with the metal clip.
- Slide the bearing post down and thread into the faucet body.



4. Install the Springs and Adapter

- ❑ Slide the inner spring completely onto the hose.
- ❑ Slide the outer spring over the inner spring.
- ❑ Push the adapter onto the hose and install the plastic clip.




5. Install the Sprayhead


- ❑ Insert the hose into the sprayhead. Thread the adapter into the sprayhead.
- ❑ Tighten the adapter with a wrench.
- ❑ Hold the outer spring and thread the adapter onto the spring.
- ❑ If necessary, twist the sprayhead until it is aligned with the support arm. The spring will rotate as the sprayhead is twisted.
- ❑ Hold the docking nut and twist the sprayhead counterclockwise until the sprayhead buttons are in the desired position.

Instructions pour kit d'entretien

Kit d'entretien de robinet




Outils et matériel








1. Retirer la tête du vaporisateur et les ressorts

- Tenir le ressort et déenfiler la tête du vaporisateur du ressort. La tête du vaporisateur restera attachée sur le tuyau.
- Desserrer l'adaptateur avec une clé jusqu'à ce que la tête du vaporisateur soit libérée du tuyau.
- Pousser le ressort et l'adaptateur vers le haut et retirer l'agrafe en plastique.
- Retirer l'adaptateur, le ressort extérieur, et le ressort intérieur (non illustré).




2. Retirer le tuyau.

- Désenfiler le montant d'appui et glisser ce dernier vers le haut.
- Retirer l'agrafe en métal.
- Tirer le tuyau tout droit vers le haut pour le retirer.




3. Installer le tuyau

- ☐ Assurer que deux joints toriques ont été installés sur l'extrémité du tuyau.
- ☐ Glisser le montant d'appui sur le tuyau.
- ☐ Pousser le tuyau sur l'alimentation et fixer en place avec l'agrafe en métal.
- ☐ Glisser le montant d'appui vers le bas et enfiler dans le corps du robinet.



4. Installer les ressorts et l'adaptateur

- Glisser le ressort intérieur entièrement sur le tuyau.
- Glisser le ressort extérieur par-dessus le ressort intérieur.
- Pousser l'adaptateur sur le tuyau et installer l'agrafe en plastique.




5. Installer la tête du vaporisateur


- ☐ Insérer le tuyau dans la tête du vaporisateur. Enfiler l'adaptateur dans la tête du vaporisateur.
- ☐ Serrer l'adaptateur avec une clé.
- ☐ Tenir le ressort extérieur et enfiler l'adaptateur sur le ressort.
- ☐ Au besoin, tourner la tête du vaporisateur jusqu'à ce qu'elle soit alignée sur le bras de support. Le ressort tournera lorsque la tête du vaporisateur est tournée.
- ☐ Tenir l'écrou d'amarrage et tourner la tête du vaporisateur dans le sens antihoraire jusqu'à ce que les boutons de la tête du vaporisateur se trouvent dans la position souhaitée.

Instrucciones para el kit de servicio

Kit de servicio de grifería




Herramientas y materiales








1. Retire la cabeza del rociador y los resortes

- Sostenga el resorte y desenrosque la cabeza del rociador del resorte. La cabeza del rociador permanecerá unida a la manguera.
- Afloje el adaptador con una llave de apriete hasta que la cabeza del rociador se suelte de la manguera.
- Empuje el resorte y el adaptador hacia arriba y retire el clip de plástico.
- Retire el adaptador, el resorte exterior y el resorte interior (no se muestra).




2. Retire la manguera

- ❑ Desenrosque el poste con cojinetes, y deslícelo hacia arriba.
- ❑ Retire el clip de metal.
- ❑ Tire de la manguera directamente hacia arriba para sacarla.




3. Instale la manguera

- Asegúrese de que el extremo de la manguera tenga instalados 2 arosellos.
- Deslice el poste con cojinetes en la manguera.
- Empuje la manguera hacia el tubo de suministro, y fíjela con el clip de metal.
- Deslice el poste con cojinetes hacia abajo, y enrósquelo en el cuerpo de la grifería.



4. Instale los resortes y el adaptador

- ❑ Deslice el resorte interior por completo en la manguera.
- ❑ Deslice el resorte exterior sobre el resorte interior.
- ❑ Empuje el adaptador dentro de la manguera, e instale el clip de plástico.



5. Instale la cabeza del rociador

- ☐ Introduzca la manguera en la cabeza del rociador. Enrosque el adaptador en la cabeza del rociador.
- ☐ Apriete el adaptador con una llave de apriete.
- ☐ Sostenga el resorte exterior y enrosque el adaptador al resorte.
- ☐ De ser necesario, haga girar la cabeza del rociador hasta que quede alineada con el brazo de soporte. El resorte gira a medida que gira la cabeza del rociador.
- ☐ Sostenga la tuerca de atraque y gire la cabeza del rociador hacia la izquierda hasta que los botones de la cabeza del rociador queden en la posición deseada.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2019 Kohler Co.

1356994-9-A