

Installation Guide


Apron-Front Kitchen Sinks

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1389368-2-A

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials



Important Information



WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.



CAUTION: Risk of personal injury. Cast iron sinks are heavy. Get help when lifting or moving.

IMPORTANT! Refer to the “Roughing-In and Preparation” section for cabinet dimensional requirements.

IMPORTANT! The cabinet must be installed and secured, and must be plumb and level.





IMPORTANT! Long screws may damage adjacent cabinets. Ensure that the screws are long enough to secure the support framing, but short enough so they do not extend through the walls of adjacent cabinets.

- Due to the nature of under-mount installations, Kohler Co. recommends that only trained and experienced installers perform under-mount sink installations.
- Prior to installation, unpack the new sink and inspect it for damage. Return the sink to its protective carton until you are ready to install it.
- Use proper fasteners and techniques to ensure that the frame will support a minimum of 300 lbs (136 kg). Locate the fasteners for easy access in the event the sink needs to be removed in the future.
- **For K-5664 Only:** This sink is intended for installation into a standard 24" base cabinet.

Important Information (cont.)

- **For K-5826 Only:** This sink is intended for installation into a standard 33" base cabinet.
- **For K-6426 and K-6488:** This sink is intended for installation into a standard 36" base cabinet.
- **For K-6486 Only:** This sink is intended for installation into a standard 30" base cabinet.
- Follow all local plumbing and building codes.

A = Top of Cabinet to Bottom of
Drawer Opening
B = Top of Cabinet to Top of Doors



1. Roughing-In and Preparation

IMPORTANT! Before installing this sink, verify that the opening height (A) is less than the apron height, and the distance to the top of the doors (B) is greater than the apron height.

NOTE: For cabinets with flat fronts (no false drawer openings), proceed to the "Prepare the Cabinet - Flat Front" section.


- Remove the false drawer front from your cabinet. Use care not to damage the cabinet.

TIP: Apply painter's tape to the cabinet to mark cuts and to protect cabinet surfaces when cutting.

- Measure and mark 7/8" (22 mm) in from the outside edge of the cabinet. Repeat for the other side.
- Cut along each marked line until the cut extends slightly beyond the top of the drawer opening/top rail of the cabinet.
- Following the bottom edge of the rail, extend your cut until it intersects with the previous cut. Repeat for the other side.


Roughing-In and Preparation (cont.)

- If your cabinet has a center support, cut along the bottom of the support, even with the drawer opening.
- Remove and discard the rail.
- Continue to the "Install the Support Framing" section.



2. Prepare the Cabinet - Flat Front

- **TIP:** Apply painter's tape to the cabinet to mark cuts and protect the cabinet surfaces when cutting.
- Position the template on the front of the cabinet flush with the top and centered left to right; secure with tape.
- Trace the template and remove.
- Cut the cabinet along the traced line.



3. Install the Support Framing

IMPORTANT! Horizontal and vertical support framing is required to support the weight of the sink.

NOTICE: For proper countertop installation, the top of the sink must not extend above the top of the cabinet.


- Cut two lengths of support framing to extend horizontally along the inside walls on each side of the cabinet.
- Measure and mark the support mounting locations; ensure that the sink rim will sit at or slightly below the top of the cabinet.
- Position and level the supports.

TIP: Use clamps to hold the supports in position.

- Secure the supports with construction adhesive and screws (not provided).

Optional Vertical Supports

- Cut four lengths of support framing to extend from the bottom of the horizontal supports to the floor of the cabinet.
- Secure the vertical supports with construction adhesive and screws (not provided).




4. Install the Sink



WARNING: Risk of personal injury. Metal surfaces are sharp and can cause severe cuts. Use gloves and handle sink edges carefully.

- Lower the sink onto the supports; verify that the sink is supported by the frame.
- Push the sink in to ensure that the apron is flush to the front of the cabinet.
- Verify that the sink is level; make any adjustments and shim as needed.



5. Install the Countertop

- Apply a bead of 100% silicone sealant around the side and back of the sink.
- Install the countertop.
- Apply a thin bead of 100% silicone sealant where the sink meets the countertop and cabinet.
- Immediately wipe away any excess sealant.

6. Complete the Installation

- Install the faucet and the strainers according to the installation instructions.
- Connect the trapway to the strainers.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

Care and Cleaning (cont.)


- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface. Cleaners containing chloride are not recommended.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for extended periods of time.
- The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Guide d'installation
Éviers avec tablier à l'avant



Outils et matériel



Colle
mastic

Ruban de
peintre

Mastic
d'étanchéité
à la silicone à 100%

Plus :

- Matériau de cadrage de support approprié [épaisseur Max 1/2 po (13 mm)]
- Vis

Renseignements importants



WARNING: Risque de blessures. Les surfaces en métal sont tranchantes et peuvent causer des coupures graves. Porter des gants et manipuler les bords de l'évier avec précaution.



CAUTION: Risque de blessures. Les éviers en fonte sont lourds. Se faire aider pour les soulever ou les déplacer.

IMPORTANT! Se reporter à la section « Raccordement et préparation » pour les conditions requises pour les dimensions du meuble.

IMPORTANT! Le meuble doit être installé et fixé en place, et il doit être d'aplomb et de niveau.

IMPORTANT! Les vis longues peuvent endommager les meubles adjacents. S'assurer que les vis sont suffisamment longues pour fixer le cadre d'appui, mais suffisamment courtes pour ne pas traverser les parois des meubles adjacents.





- En raison de la nature des installations à montage sous plan, Kohler Co. recommande que seuls les installateurs formés et ayant de l'expérience effectuent des installations à montage sous plan.
- Avant la pose, déballer l'évier neuf et vérifier qu'il n'est pas endommagé. Remettre l'évier dans son carton de protection jusqu'au moment de l'installation.

Renseignements importants (cont.)

- Utiliser les dispositifs d'attache et les techniques qui conviennent pour assurer que le cadre puisse soutenir un minimum de 300 lb (136 kg). Placer les dispositifs d'attache à des endroits auxquels accéder sans difficulté au cas où l'évier devait être retiré à l'avenir.
- **Pour les modèles K-5664 seulement :** Cet évier est conçu pour une installation dans un meuble de base standard de 24 po.
- **Pour les modèles K-5826 seulement :** Cet évier est conçu pour une installation dans un meuble de base standard de 33 po.
- **Pour les modèles K-6426 et K-6488 :** Cet évier est conçu pour une installation dans un meuble de base standard de 36 po.
- **Pour les modèles K-6486 seulement :** Cet évier est conçu pour une installation dans un meuble de base standard de 30 po.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

A = Dessus du meuble vers le bas de l'ouverture du tiroir

B = Dessus du meuble jusqu'au haut des portes



1. Raccordement et préparation

IMPORTANT! Avant d'installer cet évier, vérifier que la hauteur de l'ouverture (A) est inférieure à la hauteur du tablier et que la distance jusqu'au dessus des portes (B) est supérieure à la hauteur du tablier.

NOTE: Pour les meubles à façades planes (pas d'ouvertures de faux-tiroir), passer à la section « Préparer le meuble - Façade plane ».


- ❑ Retirer la façade de faux-tiroir du meuble. Procéder avec précaution pour ne pas endommager le meuble.

CONSEIL : Appliquer du ruban de peintre sur le meuble pour marquer les découpes et pour protéger les surfaces du meuble lors de la découpe.

- ❑ Mesurer et marquer un repère à 7/8 po (22 mm) depuis le bord extérieur du meuble. Répéter pour l'autre côté.
- ❑ Découper le long de chaque repère tracé jusqu'à légèrement au-delà du haut de l'ouverture de tiroir/du rail supérieur du meuble.


Raccordement et préparation (cont.)

- Découper dans le prolongement du bord inférieur du rail jusqu'au trait de coupe effectué précédemment. Répéter pour l'autre côté.
- Si le meuble comporte un support central, couper le long du bas du support, en égalité avec l'ouverture de tiroir.
- Retirer le rail et le mettre au rebut.
- Continuer jusqu'à la section « Installer le cadrage de support ».



2. Préparer le meuble - Façade plane

- **CONSEIL :** Appliquer du ruban de peintre sur le meuble pour marquer les découpes et pour protéger les surfaces du meuble lors de la découpe.
- Placer le gabarit sur la façade du meuble au ras du bord supérieur et centré de gauche à droite; l'attacher avec du ruban adhésif.
- Tracer le gabarit et le retirer.
- Découper le meuble suivant le contour tracé.



3. Installer le cadrage de support

IMPORTANT! Un cadre d'appui horizontal et vertical est requis pour soutenir le poids de l'évier.

NOTICE: Pour assurer une installation correcte du comptoir, le dessus de l'évier ne doit pas dépasser du dessus du meuble.


- Couper deux longueurs de cadrage de support à étendre horizontalement le long des parois intérieures de chaque côté du meuble.
- Mesurer et marquer les emplacements de fixation des supports; s'assurer que le rebord de l'évier se trouve au ras ou légèrement en dessous du haut du meuble.
- Positionner les supports et les mettre de niveau.

CONSEIL : Utiliser des serre-joints pour tenir les supports en place.

- Fixer les supports avec de la colle mastic et des vis (non fournis).

Supports verticaux optionnels

- Découper quatre longueurs de cadrage de support à étendre entre le dessous des supports horizontaux et le plancher du meuble.
- Fixer les supports verticaux avec de la colle mastic et des vis (non fournis).




4. Installer l'évier



WARNING: Risque de blessures. Les surfaces en métal sont tranchantes et peuvent causer des coupures graves. Porter des gants et manipuler les bords de l'évier avec précaution.

- Abaisser l'évier sur les supports; vérifier que l'évier est soutenu par le cadre.
- Pousser l'évier pour s'assurer que le tablier soit à ras de la façade du meuble.
- Vérifier que l'évier est de niveau; ajuster et caler le cas échéant.



5. Installer le comptoir

- Appliquer un cordon de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% autour du côté et de l'arrière de l'évier.
- Installer le comptoir.
- Appliquer un mince cordon de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% aux endroits où l'évier touche le comptoir et le meuble.
- Essuyer immédiatement tout excédent de mastic d'étanchéité.

6. Terminer l'installation

- Installer le robinet et les crépines conformément aux instructions d'installation.
- Connecter le siphon aux crépines.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER :

Entretien et nettoyage (cont.)


- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface. Les nettoyeurs qui contiennent du chlorure ne sont pas recommandés.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyeurs tremper sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif comme une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.
- Faire attention de ne pas laisser de matériaux qui tachent en contact avec la surface pendant de longues périodes.
- La technique idéale de nettoyage est de bien rincer et de sécher toute eau de la surface après chaque usage.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander des renseignements sur le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Guía de instalación

Fregaderos con faldón delantero

Herramientas y materiales



Información importante



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas tienen bordes cortantes y pueden producir cortaduras graves. Utilice guantes y tenga cuidado con los bordes del fregadero.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. Los fregaderos de hierro fundido son pesados. Obtenga ayuda al levantar o mover.

¡IMPORTANTE! Consulte los requisitos de dimensiones de los gabinetes en la sección "Diagrama de instalación y preparación".

¡IMPORTANTE! El gabinete debe estar instalado, fijo, a plomo y nivelado.





¡IMPORTANTE! Los tornillos largos pueden dañar los gabinetes adyacentes. Asegúrese de que los tornillos sean lo suficientemente largos para fijar la estructura de soporte, pero lo suficientemente cortos para no sobresalir de las paredes de los gabinetes adyacentes.

- Debido a la naturaleza de las instalaciones de montaje por abajo, Kohler Co. recomienda que solo instaladores capacitados y con experiencia hagan instalaciones de fregaderos de montaje por abajo.

Información importante (cont.)

- Antes de la instalación, desempaque el nuevo fregadero y verifique que no esté dañado. Vuelva a poner el fregadero en su caja hasta el momento de instalación.
- Utilice técnicas y herrajes apropiados para asegurar que la estructura soporte al menos 300 libras (136 kg). Coloque los herrajes en un lugar con acceso fácil, en caso de que sea necesario retirar el fregadero en el futuro.
- **Solo en K-5664:** Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 24".
- **Solo en K-5826:** Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 33 pulg.
- **Con K-6426 y K-6488:** Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 36 pulg.
- **Solo en K-6486:** Este fregadero está diseñado para ser instalado en un gabinete de base estándar de 30 pulg.
- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.

A = Parte superior del gabinete a la parte inferior de la abertura para el cajón
B = Parte superior del gabinete a la parte superior de las puertas



1. Diagrama de instalación y preparación

¡IMPORTANTE! Antes de instalar este fregadero, verifique que la altura de la abertura (A) sea menor que la altura del faldón, y que la distancia a la parte superior de las puertas (B) sea mayor que la altura del faldón.

NOTA: En gabinetes con frentes planos (sin aberturas para cajón falso), continúe en la sección "Prepare el gabinete - Frente plano".


- ❑ Retire de su gabinete el frente del cajón falso. Tenga cuidado de no dañar el gabinete.

CONSEJO: Aplique cinta de enmascarar al gabinete para marcar los recortes y proteger las superficies del gabinete al recortar.

- ❑ Mida y marque 7/8" (22 mm) hacia dentro desde el borde exterior del gabinete. Repita el procedimiento en el otro lado.
- ❑ Corte a lo largo de cada línea marcada hasta que el corte se extienda ligeramente más allá de la parte superior de la abertura del cajón/riel superior del gabinete.

Diagrama de instalación y preparación (cont.)


- Siguiendo el filo inferior del riel, extienda el corte hasta que llegue al corte anterior. Repita el procedimiento en el otro lado.
- Si su gabinete tiene un soporte central, corte a lo largo de la parte inferior del soporte al parejo con la abertura para el cajón.
- Retire y deseche el riel.
- Continúe a la sección "Instale la estructura de soporte".



2. Prepare el gabinete - Frente plano

- ❑ **CONSEJO:** Aplique cinta de enmascarar al gabinete para marcar los cortes y proteger las superficies del gabinete al cortar.
- ❑ Coloque la plantilla en el frente del gabinete al ras con la parte superior y centrada de izquierda a derecha; fije con cinta adhesiva.
- ❑ Trace la plantilla y retírela.
- ❑ Corte el gabinete a lo largo de la línea trazada.

Soportes
verticales opcionales



3. Instale la estructura de soporte

¡IMPORTANTE! Se requiere estructura de soporte horizontal y vertical para soportar el peso del fregadero.

AVISO: Para instalar correctamente la encimera, la parte superior del fregadero no debe sobresalir sobre la parte superior del gabinete.


- Corte dos largos de estructura de soporte que sobresalgan horizontalmente a lo largo de las paredes interiores de cada lado del gabinete.
- Mida y marque los lugares de montaje del soporte, y asegúrese de que el reborde del fregadero quede al ras o un poco más abajo de la parte superior del gabinete.
- Coloque y nivele los soportes.

CONSEJO: Sostenga los soportes en su lugar con sujetadores.

- Fije los soportes con adhesivo de construcción y tornillos (no se incluyen).

Soportes verticales opcionales

- Corte cuatro largos de estructura de soporte que sobresalgan de la parte inferior de los soportes horizontales al piso del gabinete.
- Fije los soportes verticales con adhesivo de construcción y tornillos (no se incluyen).




4. Instale el fregadero



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Las superficies metálicas tienen bordes cortantes y pueden producir cortaduras graves. Utilice guantes y tenga cuidado con los bordes del fregadero.

- Baje el fregadero sobre los soportes; verifique que el fregadero quede soportado por la estructura.
- Empuje el fregadero hacia dentro para asegurar que el faldón quede al ras con el frente del gabinete.
- Verifique que el fregadero quede nivelado; haga ajustes y agregue cuñas según sea necesario.



5. Instale la encimera

- Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona alrededor de los lados y la parte posterior del fregadero.
- Instale la encimera.
- Aplique un hilo continuo delgado de sellador 100 % de silicona donde el fregadero haga contacto con la encimera y con el gabinete.
- Limpie de inmediato todo el exceso de sellador.

6. Termine de hacer la instalación

- Instale la grifería y las coladeras, de acuerdo a las instrucciones de instalación.
- Conecte la boca de sifón a las coladeras.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

Cuidado y limpieza (cont.)

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie. No se recomienda utilizar limpiadores que contengan cloruro.
- Limpie las superficies con un paño, y enjuague completa e inmediatamente con agua después de haber aplicado algún limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas donde hayan caído salpicaduras.
- No deje mucho tiempo los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja humedecida, o un paño suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos, como cepillos o estropajos.
- Tenga cuidado de no dejar sustancias que manchen en contacto con la superficie durante mucho tiempo.
- La técnica de limpieza ideal es enjuagar muy bien y secar el agua de la superficie después de cada uso.

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre cuidado y limpieza, llame al 1-800-456-4537.

1389368-2-A

1389368-2-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2019 Kohler Co.

1389368-2-A