























Optional:
 • Sponge
 • Bucket
 • Trash Bag

<p>Record your model number. Noter le numéro du modèle. Anote su número de modelo.</p>	<p>⚠ WARNING: Risk of property or product damage. Do not use in-tank cleaners. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can damage fittings in the tank. This can cause leakage and property damage.</p> <p>⚠ Avertissement: Risque de dommages matériels ou d'endommagement du produit. Ne pas utiliser de nettoyeurs pour l'intérieur du réservoir. Les produits contenant du chlore (hypochlorite de calcium) peuvent endommager les raccords dans le réservoir. Cela peut créer des fuites et des dommages matériels.</p> <p>⚠ Advertencia: Riesgo de daños al producto o a la propiedad. No utilice productos para limpiar que se colocan dentro del tanque. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar las piezas en el tanque. Esto puede causar fugas y daños a la propiedad.</p>	<p>Important Information Follow all local plumbing and building codes.</p> <p>Renseignements importants Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.</p> <p>Información importante Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.</p>	<p>Important Information Remove the old toilet, T-bolts, and wax ring. Inspect and repair the water supply. If the toilet will not be installed right away, temporarily plug the waste flange with a rag.</p> <p>Renseignements importants Retirer l'ancienne toilette, les boulons en T, et l'anneau de cire. Inspecter et réparer l'alimentation en eau. Si la toilette n'est pas installée immédiatement, boucher temporairement la bride d'évacuation avec un chiffon.</p> <p>Información importante Retire el inodoro anterior, los pernos en T y el anillo de cera. Revise y repare el suministro de agua. Si el inodoro no va a ser instalado de inmediato, tape temporalmente la brida de drenaje con un trapo.</p>	<p>1 Install T-bolts and a new wax ring. Installer les boulons en T et un anneau de cire neuf. Instale los pernos en T y un anillo de cera nuevo.</p> 
<p>2 Apply weight evenly. Do not move after placement! Watertight seal may be broken! Appliquer du poids de manière égale. Ne bouger après la mise en place! Le joint d'étanchéité pourrait se casser! Aplique peso de manera uniforme. ¡No lo mueva después de instalarlo! ¡Podría romper el sello hermético!</p> 	<p>3 Install the washers and nuts as shown. Do not overtighten! Installer les rondelles et les écrous comme sur l'illustration. Ne pas trop serrer! Instale las arandelas y las tuercas, como se ilustra. ¡No apriete demasiado!</p> 	<p>4 If needed, cut the T-bolts before installing the caps. Si nécessaire, couper les boulons en T avant d'installer les capuchons. Si es necesario, corte los pernos en T antes de instalar los tapapernos.</p> 	<p>5 Install the gasket and the bolts onto the bracket. Installer le joint d'étanchéité et les boulons sur le support. Instale el empaque y los pernos en el soporte.</p> 	<p>6 Tighten the bolts evenly. Do not overtighten! Serrer les boulons de manière uniforme. Ne pas trop serrer! Apriete al parejo los pernos. ¡No apriete demasiado!</p> 
<p>7 Connect and turn on the water supply. Do not overtighten! Check for leaks. Connecter et ouvrir l'arrivée d'eau. Ne pas trop serrer! Rechercher des fuites éventuelles. Conecte y abra el suministro de agua. ¡No apriete demasiado! Verifique que no haya fugas.</p> 	<p>8 If needed, adjust the water level. Si nécessaire, ajuster le niveau d'eau. Si es necesario, ajuste el nivel de agua.</p> <p>Waterline Ligne d'eau Línea de agua</p> 	<p>9 Install the tank lid. Installer le couvercle du réservoir. Instale la tapa del tanque.</p> 	<p>10 For Quick-Release Seats: Open and lift the covers to remove. Pour les sièges à dégage rapide : Ouvrir et lever les couvercles pour les retirer. En asientos de desmontaje rápido Abra y levante las cubrebisagras para retirarlas.</p> 	<p>Position the "+" toward the seat. Positionner le « + » tourné vers le siège. Coloque el símbolo "+" hacia el asiento.</p> 
<p>Push the nuts up onto the bolts. Enfoncer les écrous vers le haut sur les boulons. Introduzca las tuercas en los pernos.</p> 	<p>Hold the nuts while tightening the bolts to secure. Tenir les écrous tout en serrant les boulons pour les fixer en place. Sostenga las tuercas y apriete los pernos hasta que queden fijos.</p> 	<p>Adjust (Optional): Rotate the "+" toward the tank to reposition the seat. Ajuster (optionnel) : Tourner le "+" vers le réservoir pour repositionner le siège. Ajuste (opcional): Gire el símbolo "+" hacia el tanque para cambiar la posición del asiento.</p> 	<p>Vertically position the covers, snap onto the hinges, and close. Positionner les couvercles verticalement, enclencher sur les charnières et fermer. Coloque las cubrebisagras en posición vertical, métalas a presión en las bisagras, y ciérrelas.</p> 	<p>Quick-Release for Cleaning: Open the covers. Pull the seat straight back to remove. Dégagement rapide pour le nettoyage : Ouvrir les couvercles. Tirer le siège entièrement vers l'arrière pour le retirer. Limpieza de asientos de desenganche rápido: Abra las cubrebisagras. Tire del asiento directamente hacia atrás para sacarlo.</p> 

<p>11 For Non-Quick Release Install: Open the hinge covers.</p> <p>Pour une installation sans dégagement rapide : Ouvrir les couvercles de charnières.</p> <p>Para instalar asientos de desenganche no rápido: Abra las cubrebisagras.</p> 	<p>Insert the bolts through the washers and then the hinges.</p> <p>Insérer les boulons dans les rondelles puis dans les charnières.</p> <p>Introduzca los pernos a través de las arandelas, y luego en las bisagras.</p> 	<p>Push the nuts onto the bolts.</p> <p>Enfoncer les écrous sur les boulons.</p> <p>Introduzca las tuercas en los pernos.</p> 	<p>Hold the nuts in place and tighten the bolts to secure.</p> <p>Tenir les écrous en place et serrer les boulons pour les sécuriser.</p> <p>Sostenga las tuercas en su lugar y apriete los pernos hasta que queden fijos.</p> 	<p>Close the hinge covers.</p> <p>Fermer les couvercles de charnières.</p> <p>Cierre las cubrebisagras.</p> 
<p>12 Some Models: Press the bumpers into place.</p> <p>Certains modèles : Appuyer sur les butoirs pour les mettre en place.</p> <p>Algunos modelos: Oprima los topes en su lugar.</p> 				

Need help? Contact the Customer Care Center at 1-800-456-4537.

For care and cleaning and other information visit kohler.com/clean

This product is covered under the KOHLER® Warranty:

One-Year Limited Warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537

kohler.com/warranty

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexico: 001-800-456-4537
www.kohler.com

Besoin d'aide? Appeler le centre de service à la clientèle au 1-800-456-4537.

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage et pour d'autres renseignements, visiter kohler.com/clean

Ce produit est couvert sous la garantie KOHLER® :

Garantie limitée d'un an. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

kohler.com/warranty

¿Necesita ayuda? Comuníquese al Centro de Atención al Cliente al 1-800-456-4537.

Para consultar información de cuidado, limpieza y de otro tipo, visite kohler.com/clean.

Este producto está cubierto bajo la garantía KOHLER®:

Garantía limitada de un año Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537

kohler.com/warranty