

















Record your model number. Noter le numéro du modèle. Anote su número de modelo.	Important Information If possible, assemble the faucet and drain to the bathroom sink before installing the sink. Renseignements importants Si possible, assembler le robinet et le drain sur le lavabo avant d'installer ce dernier. Información importante De ser posible, ensamble la grifería y el desagüe al lavabo antes de instalarlo.	Do not use petroleum-based plumbers putty on marble or stone surfaces. Ne pas utiliser du mastic de plombier à base de pétrole sur les surfaces en marbre ou en pierre. No utilice masilla de plomería derivada del petróleo en superficies de mármol o de piedra.	1 Fit the gasket onto the underside of the spout. Insert the spout through the sink opening. Adapter le joint statique sur le dessous du bec. Insérer le bec par l'ouverture du lavabo. Coloque el empaque a la cara inferior del surtidor. Introduzca el surtidor a través de la abertura en el lavabo. 	2 Slide the bracket onto the stud. Thread the nut onto the stud and wrench-tighten. Faire glisser le support sur le goujon. Enfiler l'écrou sur le goujon et serrer à la clé. Deslice el soporte en la varilla roscada. Enrosque la tuerca en la varilla roscada, y apriete bien con una llave de apriete. 
3 Partially thread the screws onto the rings. Visser partiellement les vis sur les anneaux. Enrosque parcialmente los tornillos en los anillos. 	4 Apply plumbers putty to the underside of each handle. Appliquer du mastic de plombier sur le dessous de chaque poignée. Aplique masilla de plomería al lado inferior de cada manija. 	5 Insert the "COLD" handle on the right and the remaining handle on the left. Insérer la poignée « COLD » (Froid) sur la droite et l'autre poignée sur la gauche. Introduzca la manija de agua fría, identificada como "COLD", en el lado derecho, y la otra manija en el lado izquierdo. 	6 Loosely attach each handle with a washer and a threaded ring. Attacher chaque poignée avec une rondelle et un anneau fileté, sans serrer. Coloque sin apretar cada manija con una arandela y con un anillo roscado. 	7 Ensure that the handles are in the OFF position. Align the handles as shown. S'assurer que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration. Asegúrese de que las manijas estén en la posición cerrada (OFF). Alinee las manijas como se ilustra. 
8 Position the screws to the front and back and tighten to secure. Placer les vis sur l'avant et l'arrière et serrer pour fixer en place. Meta los tornillos enfrente y atrás, y apriételes hasta que queden fijos. 	9 Connect the hoses to the tee. Snap together until you hear an audible click. Connecter les tuyaux au té. Enclencher ensemble jusqu'à ce qu'un clic soit entendu. Conecte las mangueras a la T. Únalas a presión hasta que escuche un chasquido. 	10 Disassemble the drain. Désassembler le drain. Desensamble el desagüe. 	11 Insert the drain body and flat gasket into the drain hole. Insérer le corps du drain et le joint plat dans le trou du drain. Introduzca el cuerpo del desagüe y el empaque plano en el orificio para el desagüe. 	12 Install the tapered gasket from below. Handtighten the nut. Installer le joint conique à partir du dessous. Serrer l'écrou à la main. Instale el empaque cónico desde abajo. Apriete la tuerca a mano. 
13 Insert the stopper into the drain body. Press down firmly to test operation. Installer le bouchon dans le corps du drain. Appuyer fermement vers le bas pour tester le fonctionnement. Introduzca el obturador en el cuerpo del desagüe. Oprima hacia abajo con firmeza para probar el funcionamiento. 	14 Connect the drain body to the trapway. Connecter le corps du drain au siphon. Conecte el cuerpo del desagüe a la boca de sifón. 	15 Connect and tighten the supply hoses. Check for leaks. Connecter et serrer les tuyaux d'alimentation. Rechercher des fuites éventuelles. Conecte y apriete las mangueras de suministro. Verifique que no haya fugas. 	16 Remove the aerator. Flush the lines. Retirer l'aérateur. Purger les conduites. Retire el aireador. Haga circular agua por las líneas. 	17 Reinstall the aerator. Réinstaller l'aérateur. Vuelva a instalar el aireador. 

Need help? Contact the Customer Care Center at 1-800-456-4537. For service parts information, visit kohler.com/serviceparts. For care and cleaning and other information, visit kohler.com/clean. This product is covered under the KOHLER® Warranty: Faucet Lifetime Limited Warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center. USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537 kohler.com/warranty USA/Canada: 1-800-4KOHLER Mexico: 001-800-456-4537 www.kohler.com	Besoin d'aide? Appeler le centre de service à la clientèle au 1-800-456-4537. Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter kohler.com/serviceparts. Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage et pour d'autres renseignements, visiter kohler.com/clean Ce produit est couvert sous la garantie KOHLER® : Garantie limitée à vie des robinets. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle. USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537 kohler.com/warranty	¿Necesita ayuda? Comuníquese al Centro de Atención al Cliente al 1-800-456-4537. Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts. Para consultar información de cuidado, limpieza y de otro tipo, visite kohler.com/clean. Este producto está cubierto bajo la garantía KOHLER®: Garantía limitada de por vida para griferías. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente. EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537 kohler.com/warranty
--	--	---