


EX27026T-4 ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
EX27027T-4 ก๊อกผสมล้างอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน



**Color code must be specified when ordering.
 **ระบุรหัสสีคู่เคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

Call Center: +(66) 2700 9299
 e-mail: callcenterthailand@kohler.com

EX27026T-4 ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน
EX27027T-4 ก๊อกผสมล้างอ่างอาบน้ำและยืนอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน

BEFORE YOU BEGIN

All information is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please leave these instructions for the consumer. They contain important information.

NOTES:

1. Flush the water supply pipe thoroughly to remove debris.
2. Inspect the supply tubing for damage and leakage. Replace and maintain as necessary.
3. Observe local plumbing codes.
4. The minimum inlet water pressure for the diverter is 0.05MPa(0.5bar).
5. The highest working pressure for handshower is 0.5MPa(5bar). If it exceeds 0.5MPa(5bar), a pressure reducer is needed. The highest water and environment temperature is 60°C. Please keep the handshower, showerhead and shower arm away from heater, or it may become damaged and cause injury to the user.

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่จัดทำพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์


ข้อสังเกต:

1. เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
2. ตรวจสอบความเสียหายและรอยรั่วซึมบนท่อน้ำประปา เปลี่ยน และ ซ่อมแซมหากจำเป็น
3. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
4. แรงดันน้ำดีสำหรับวาล์วเปลี่ยนทางน้ำอย่างน้อย 0.05 เมกะปาสคาล (0.5 บาร์)
5. แรงดันน้ำสูงสุดสำหรับฝักบัวคือ 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) หากมากกว่า 0.5 เมกะปาสคาล (5 บาร์) ต้องใช้ตัวลดแรงดันน้ำ อุณหภูมิน้ำสูงสุดที่ 60°C โปรดเก็บฝักบัว, หัวฝักบัวและก้านฝักบัวให้ห่างจากเครื่องทำความร้อน ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ

ROUGH-IN DIMENSION

ระยะการติดตั้ง

*Dimensions are approximate. *ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
 *Unit: mm *หน่วย: มม.



INSTALLATION

ข้อแนะนำการติดตั้ง

How to Install the Faucet

To perform installation, installer must provide G1/2" female supply fittings(1), spaced 150mm apart and horizontally. The supply fittings should be vertical and not beyond the finished wall. Hot supply pipe must be located on the left.

Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris.



Use appropriate thread sealants on threads of offset connectors. Install two offset connectors(2) into the HOT and COLD supply pipes.

Adjust the center-to-center distance between the connectors to 150mm horizontally. They should extend 37~42mm beyond the finished wall.

Put the washers(3) into the nuts(4). Slide the escutcheons(5) onto the nuts.

Thread the nuts to the connectors(2). Push the escutcheons until they are against the finished wall. **NOTE:** When tighten the nuts, use strap wrench or soft cloth between product and regular wrench to protect the finish.

insert the check valve(6) into the handshower(7) if needed. Put the washer(8) into the hose(9). Connect the handshower and faucet outlet(10) with hose.



วิธีติดตั้งตัวก๊อกน้ำ

เมื่อทำการติดตั้งก๊อกน้ำ ผู้ติดตั้งต้องเตรียมเกลียวท่อน้ำดีตัวเมียขนาด G1/2" (1) โดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางทั้งสองฝั่งห่างกัน 150 มม. และให้ได้ระดับ เกลียวต้องไม่บิดหรือโค้งงอและไม่ยื่นออกจากผนัง โดยให้ท่อน้ำร้อนอยู่ด้านซ้ายมือ

เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ

ใช้เทปพันเกลียวพันที่เกลียวข้อเชื่อมต่อ ติดตั้งข้อเชื่อมต่อทั้งสองชิ้นเข้ากับท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น

ปรับข้อเชื่อมต่อให้มีระยะจากจุดศูนย์กลางทั้งสองฝั่งห่างกัน 150 มม. และให้ได้ระดับ โดยให้ข้อเชื่อมต่อยื่นออกจากผนัง 37-42 มม.

สวมแหวนรอง(3)เข้ากับนอต(4) เลื่อนฝาครอบ(5)เข้าบนตัวนอต

ขันนอตเข้ากับข้อเชื่อมต่อให้แน่นกดฝาครอบให้แนบเข้ากับผนังหมายเหตุ: เมื่อเวลาขันนอต ให้ใช้ประแจแบบสายรัดในการขันหรือใช้ผ้านุ่มขันระหว่างผลิตภัณฑ์กับประแจแบบธรรมดา เพื่อป้องกันผิวเคลือบ

สวมวาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าในหัวฝักบัวสายอ่อน(7) หากต้องการ สวมแหวนรอง(8) เข้ากับสายน้ำดี(9) เชื่อมต่อหัวฝักบัวและทางน้ำออกของก๊อกน้ำ(10) ด้วยสายน้ำดี


How to Install the Bracket

Determine a suitable location on the finished wall to install the bracket.

Mark bracket base mounting hole locations on the wall according to the dimension. Drill two holes on the finished wall, the holes should match the anchors(11). Install the anchors.

Tighten screws(12) to secure bracket base(13, flat side upward). Put the bracket(14) onto the bracket base and lock by stopper.

Hang the handshower on the bracket.



วิธีติดตั้งขอแขวน

กำหนดตำแหน่งติดตั้งขอแขวนบนผนัง

ทำเครื่องหมายผ่านรูยึดบนฐานรองขอแขวนบนผนังตามรูปแสดงระยะการติดตั้ง เจาะรูทั้งสองบนผนัง เจาะรูให้มีขนาดเหมาะสมกับพุก(11) จากนั้นสวมพุก

ขันสกรู(12) ยึดฐานรองขอแขวน(13, ด้านแบนอยู่ด้านบน) ให้แน่นกับผนัง สวมขอแขวน(14) เข้ากับฐานรองขอแขวน และกดล็อกเข้าด้วยกัน

นำหัวฝักบัวสายอ่อนขึ้นแขวน

INSTALLATION CHECKOUT

ทดสอบการติดตั้ง

Ensure that all connections are tight.


Ensure the handle is in the off position.

Turn on the main water supply, and check for leaks. Repair as needed.

Only for EX27027T, remove the aerator(16) with key(15).

Remove the handshower(7). Turn on the faucet. Run hot and cold water through the spout for about one minute to remove any debris. Check for leaks.

Remove any debris from the aerator. Shut off the faucet. Reinstall the aerator and handshower.



ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นอตทุกตัวขันแน่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก้านโยกอยู่ในตำแหน่งปิด

เปิดวาล์วน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมซ่อมแซมหากเกิดการรั่วซึม

สำหรับ EX27027T ให้ถอดปากก๊อกน้ำ(16) ด้วยกุญแจถอดปากก๊อกน้ำ(15)

ถอดหัวฝักบัว(7) เปิดก๊อกน้ำร้อนและน้ำเย็นทิ้งไว้สักครู่ เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ตรวจสอบการรั่วซึม

นำเศษสิ่งสกปรกออกจากปากก๊อกน้ำ จากนั้นปิดก๊อกน้ำและประกอบหัวฝักบัวและปากก๊อกเข้าตำแหน่งเดิมอีกครั้ง

HANDLE OPERATION

การใช้งานมือบิด

Lift handle gently. Turn clockwise for hot water, turn counter-clockwise for cold water.

For 27027T-4, water flows out from spout when faucet diverter is in the normal position. Lift the diverter knob gently, shower works.

ค่อยๆ ยกมือบิดก้านโยกขึ้น หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำร้อน และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดน้ำเย็น

สำหรับรุ่น 27027T-4 น้ำจะไหลออกทางปากก๊อกกลางอ่างอาบน้ำ เมื่อวาล์วเปลี่ยนทางน้ำอยู่ในตำแหน่งปกติและน้ำจะไหลออกทางฝักบัวเมื่อยกวาล์วเปลี่ยนทางน้ำขึ้น

CLEANING INSTRUCTIONS

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

All Finishes: Clean the finish with mild soap and warm water. Wipe entire surface completely dry with clean soft cloth. Many cleaners may contain chemicals, such as ammonia, chlorine, toilet cleaner etc, which could adversely affect the finish and are not recommended for cleaning.

Do not use abrasive cleaners or solvents on Kohler faucets and fittings.

สำหรับทุกพื้นผิว: ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ ล้างทำความสะอาด และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจมีส่วนผสมของสารเคมี เช่นแอมโมเนีย, คลอรีน, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้ จึงไม่แนะนำให้ใช้ในการทำความสะอาด

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน