


Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve(s) with lifetime warranty.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Laminar flow aerator for clean aesthetic and reduced splash.
- Lever handle(s).
- 231 mm spout reach.
- Includes 3-function handshower.

FREESTANDING BATH FILLER K-EX27025T-4



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552 • GB 18145-2014


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-EX27025T-4	Occasion freestanding bath filler	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome <input type="checkbox"/> Others

For a full range of color finishes in your market, please contact your local Kohler representative.




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

ก๊อกอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น K-EX27025T-4

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอรัคทองเงางาม
- สายน้ำสัมผัสอ่อนนุ่ม ลดการกระจายตัวของสายน้ำ
- มือบิดก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 231 มม.
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ำ 3 ระดับ


มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552 • GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-EX27025T-4	ก๊อกอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น รุ่นโอเคชั่น	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอรัคในประเทศไทยของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลคือโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์