



1430511-BR2

Número de série do produto:

Anote su número de modelo:

Record your model number: _____

⚠ AVISO: Risco de queimaduras. Uma temperatura muito alta da água pode causar queimaduras graves. Defina uma temperatura da água de no máximo 49°C (120°F). Consulte as instruções para o ajuste da temperatura.

⚠ CUIDADO: Risco de ferimento. O clipe deve ser fixado com o parafuso ou o produto pode vir a cair.

⚠ CUIDADO: Risco de danos ao produto. Tome cuidado para não arranhar a superfície do produto ao acessar o parafuso de configuração.

Siga todas as normas locais de hidráulica e de construção.

1A. Abra a água para eliminar detritos.

2A. Guarde o parafuso de configuração e o clipe.

3A. Caso necessário, instale reguladores de fluxo sob as anilhas dos filtros.

4A. Um anel-O adicional pode estar presente em uma das saídas. Alinhe com a entrada que tenha um sulco.

6A. Limpe as impurezas dos bicos periodicamente enquanto a água está correndo.

7A. Limpe impurezas dos filtros periodicamente.

Precisa de ajuda? Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente


• 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Este produto está coberto pela Garantia Limitada de Quinze Anos da **KOLHER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda.** Ela pode ser encontrada acessando o endereço, br.kohler.com/garantia. Para obter uma cópia impressa dos termos de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.


⚠ AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras. El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Fije la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 49 °C (120 °F). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. El clip debe sujetarse mediante el tornillo de fijación, ya que de lo contrario el producto podría caerse.


1




2



3



4



⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Tenga cuidado de no maltratar la superficie del producto al obtener acceso al tornillo de fijación.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

1A. Deje correr agua para que salgan los residuos.

2A. Retenga el tornillo de fijación y el clip.

3A. De ser necesario, instale los limitadores de flujo bajo las arandelas de rejilla.

4A. Puede haber un arosello adicional en una de las conexiones de salida. Alinee con la conexión de entrada que tiene una ranura.

6A. Para limpiar las boquillas, periódicamente frótelas mientras fluye el agua.

7A. Periódicamente enjuague las arandelas de rejilla para limpiarlas.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

A este producto lo cubre la garantía limitada de quince años de griferías **KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda**, que puede encontrar en br.kohler.com/garantia. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

⚠ WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 49°C (120°F). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

⚠ CAUTION: Risk of personal injury. The clip must be secured with the setscrew or the product can fall.

⚠ CAUTION: Risk of product damage. Use care not to scratch the product surface when accessing the setscrew.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. Run water to flush debris.

2A. Retain the setscrew and clip.

3A. If needed, install the flow restrictors under the screen washers.

4A. An additional O-ring may be present on one outlet. Align with the inlet that has a groove.

6A. Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

7A. Periodically rinse debris from the screen washers.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

This product is covered under the **KOHLER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda Faucets Fifteen-Year Limited Warranty**, found at br.kohler.com/garantia. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

