

Features

- Brass construction
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
- 122 mm length(K-15398T-B, K-15398X-B)
- 249 mm length(K-15399X-B)
- G 1/2" thread connection(s)

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

CEILING MOUNT SHOWER ARM K-15398T-B/K-15398X-B ALSO K-15399X-B




Specified Model

| Model | Description | Colors/Finishes |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| K-15398T-B | Ceiling mount Shower arm 5" | CP: Polished Chrome / Others |
| K-15398X-B | Ceiling mount Shower arm 5" | Others |
| K-15399X-B | Ceiling mount Shower arm 10" | Others |

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate.


Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

K-15398T-B/K-15398X-B และ K-15399X-B



คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ระยะจากฐานถึงข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 122 มม.(K-15398T-B, K-15398X-B)
- ระยะจากฐานถึงข้อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 249 มม.(K-15399X-B)
- เกลียวข้อต่อ G 1/2"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน :

- N/A

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|------------|-------------------------------|-------------------------|
| K-15398T-B | ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 5" | CP: สีโครมเงา / สีอื่นๆ |
| K-15398X-B | ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 5" | สีอื่นๆ |
| K-15399X-B | ก้านฝักบัวแบบติดเพดานขนาด 10" | สีอื่นๆ |

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์