KOHLER®

ATOM

SWIVEL KITCHEN FAUCET
K-25980T-4



Features
- *Brass construction.*
- *Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.*
- *Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.*
- *Flexible G1/2" supply hoses for easy installation.*
- *212 mm spout reach.*
- *Faucet spout swivel 360 degree.*


Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
- *GB 18145-2014*
- *TIS 2067-2552*

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-25980T-4	Atom swivel kitchen faucet upright handle	CP: Polished Chrome


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.



Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)
Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

Call Center: 0-2700-9299
kohler.com

KOHLER®

อะตอม

ก๊อกผสมอ่างล้างจานแบบก้านโยก
K-25980T-4

คุณลักษณะ
- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- สายน้ำดีขนาด G1/2" ง่ายต่อการติดตั้ง
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 212 มม.
- คอก๊อกน้ำหมุนได้ 360 องศา




มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- GB18145-2014
- TIS 2067-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-259080T-4	ก๊อกผสมอ่างล้างจานแบบก้านโยก รุ่นอะตอม	CP: สีโครมเงา


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน



กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2700-9299
kohler.com