

Record your model number:  
 Noter le numéro de modèle :  
 Anote su número de modelo: \_\_\_\_\_

**CAUTION: Risk of personal injury.** The water supply lines may be pressurized. Do not lean over the pipe plug during removal.

Follow all local plumbing and building codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Turn OFF the water supplies.

1A. Hex Wrenches: 5/32", 1/8"

2A. Cover the pipe plug with a rag to prevent water spray during removal.

3A. **K-T28131-4 only:** Cut the pipe to 1-1/4" (32 mm), if needed. Remove burrs. **For all other Models:** Cut the pipe between 1-3/4" (44 mm) and 3" (76 mm). Remove burrs.

3B. Loosen the setscrews. Press the sleeve onto the tube.

4A. Position the setscrews off center and tighten.

10A. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537  
 Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)  
 Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

• **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)

• **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**ATTENTION : Risque de blessures.** Les conduites d'alimentation en eau pourraient être sous pression. Ne pas se pencher par-dessus le bouchon du tuyau pendant la dépose.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Couper les alimentations en eau.

1A. Clés hexagonales : 5/32 po, 1/8 po

2A. Couvrir le bouchon du tuyau avec un chiffon pour empêcher l'eau de se projeter pendant la dépose.

3A. **K-T28131-4 seulement :** Couper le tuyau à 1-1/4 po (32 mm), au besoin. Éliminer les bavures. **Pour tous les autres modèles :** Couper le tuyau entre 1-3/4 po (44 mm) et 3 po (76 mm). Éliminer les bavures.

3B. Desserrer les vis d'arrêt. Enfoncer le manchon sur le tube.

4A. Positionner la douille de manière à ce que les vis d'arrêt soient décentrées et serrer.

10A. Purger l'eau chaude et froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537

Heures d'ouverture Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HNC)

Langues parlées : Anglais, Espagnol, et services de traduction disponibles.

• **Pièces d'entretien :** [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)

• **Entretien et nettoyage :** [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales.** Es posible que las líneas de suministro de agua estén bajo presión. No se recargue sobre el tapón del tubo al sacar el tapón.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Cierre los suministros de agua.

1A. Llaves hexagonales: 5/32 pulg, 1/8 pulg

2A. Cubra el tapón del tubo con un trapo para evitar que salga un rocío de agua al desmontar el tapón.

3A. **Solo K-T28131-4:** De ser necesario, recorte la tubería a una longitud de 1-1/4" (32 mm). Elimine las rebabas. **En el resto de los modelos:** Recorte la tubería entre 1-3/4" (44 mm) y 3" (76 mm). Elimine las rebabas.

3B. Afloje los tornillos de fijación. Oprima para introducir la manga en el tubo.

4A. Coloque la manga de forma que los tornillos de fijación queden descentrados, y apriételes.

10A. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para que salgan todos los residuos.


**¿Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México:

001-800-456-4537

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm (TC)

Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.



- Piezas de repuesto: [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- Cuidado y limpieza: [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- Patentes: [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.