

100% Clear
Silicone Sealant
Mastic à la silicone
claire à 100%
Sellador 100% de
silicona transparente

Record your model number.
Noter le numéro de modèle.
Anotar su número de modelo.



CAUTION: Risk of product damage. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the sink.

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Le produit peut se casser, se fendre et causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Obtenir de l'aide pour soulever le lavabo.

PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se maneja con cuidado. Pida ayuda para levantar el lavabo.


CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the drain connections.

ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. Ne pas trop serrer la connexion du drain.


PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. No apriete demasiado la conexión del desagüe.

Follow all local plumbing and building codes.
Turn OFF the water supplies.
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
Couper les alimentations d'eau.
Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.
Cierre los suministros de agua.


1 Position the sink and trace the drain hole.
Positionner le lavabo et marquer le trou du drain.
Coloque el lavabo y marque el orificio del desagüe.




2 Drill a 1-5/8" (41 mm) hole at the marked location.
Perçer un trou de 1-5/8 po (41 mm) à l'emplacement marqué.
Taladre un orificio de 1-5/8" (41 mm) en el lugar marcado.




3 Clean the countertop.
Nettoyer le comptoir.
Limpie la encimera.




4 Optional for K-2369: Place the foam pad to enhance sink color.
Optionnel pour K-2369 : Poser le coussin en mousse pour améliorer la couleur du lavabo.
Opcional en K-2369: Coloque una almohadilla de espuma para realzar el color del lavabo.




5 Use the foam gasket provided with the sink. Slide gasket onto drain body.
Utiliser le joint d'étanchéité en mousse fourni avec le lavabo.
Glisser le joint d'étanchéité sur le corps du drain.
Utilice el empaque de espuma que se incluye con el lavabo.
Deslice el empaque en el cuerpo del desagüe.




6 Apply a bead of 100% silicone sealant around drain hole and insert drain flange.
Appliquer un boudin de mastic à la silicone à 100% autour du trou du drain et insérer la bride du drain.
Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona alrededor del orificio para el desagüe e introduzca la brida del desagüe.




7 Discard the drain gasket.
Handtighten plus 1/4 turn. **Do not overtighten!**
Jeter le joint d'étanchéité du drain. Serrer à la main plus 1/4 de tour. **Ne pas trop serrer!**
Deseche el empaque del desagüe. Apriete a mano más 1/4 de vuelta. **¡No apriete demasiado!**




8 Apply 100% clear silicone sealant where the sink meets the countertop.
Appliquer du mastic à la silicone à 100% transparent à l'emplacement où le lavabo entre en contact avec le comptoir.
Aplique sellador 100 % de silicona transparente donde el lavabo hace contacto con la encimera.




9 If possible, install the faucet so water contacts the center of the sink.
Si possible, installer le robinet de manière à ce que l'eau entre en contact avec le centre du lavabo.
De ser posible, instale la grifería de forma que el chorro de agua quede dirigido al centro del lavabo.



10 Complete the faucet and drain connections.
Effectuer les connexions du robinet et du drain.
Termine de hacer las conexiones de la grifería y del desagüe.



11 Run water and check for leaks.
Faire couler l'eau et rechercher des fuites éventuelles.
Deje correr agua y verifique que no haya fugas.



Need help? Contact our Customer Care Center.
USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537

For service parts information, visit kohler.com/serviceparts.

For care and cleaning information, visit kohler.com/clean.

Patents: kohlercompany.com/patents.

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.

Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Brevets : kohlercompany.com/patents.

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537

Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.

Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

Patentes: kohlercompany.com/patents.

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.