

1490854-T2

记录您的型号：
Record your model number:

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ: _____

⚠ 小心：人身伤害风险。请勿将产品安装在可能被用作扶手杆或支撑杆的地方。

重要信息! 如果可能，将产品固定在墙架柱上。

遵守所有当地给排水及建筑规定。

1A. 钻头：3 毫米、6 毫米、8 毫米

1B. 100% 硅酮密封胶

3A. 要安装到螺栓上，请钻 3 毫米的孔。要安装到干墙上，请钻 8 毫米的孔。要安装到瓷砖上，请钻 6 毫米的孔。

4A. 螺栓之间的安装： 使用配件包内的销安装干墙锚。

5A. 安装到混凝土或瓷砖： 安装陶瓷锚。

8A. 使用配件包内的 1/8 英寸六角扳手固定。

如需帮助， 请联系我们的客户服务中心。

- 泰国： callcenterthailand@kohler.com， +(66) 2700-9299
- 澳大利亚： 1800 KOHLER (1800-564-537)
- 新西兰： 0800-564-537
- 中国大陆： +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- 中国香港、中国澳门、中国台湾： +(852) 3125-7728
- 文莱、关岛、印度尼西亚、日本、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、韩国、越南： +(86) 21-2606-2572

本产品支持**科勒®水龙头五年有限担保**，详见包装所附的《合格证》。

⚠ CAUTION: Risk of personal injury. Do not install where the product might be used as a grab bar or support bar.

IMPORTANT! When possible, secure the product to a wall stud.

Follow all local plumbing and building codes.


1A. Drill Bits: 3 mm, 6 mm, 8 mm

1B. 100% Silicone Sealant


3A. For installation to a stud, drill 3 mm holes. For installation to drywall, drill 8 mm holes. For installation to ceramic tile, drill 6 mm holes.

4A. Installation Between Studs: Use the provided pin to install the drywall anchors.


1




2




3




4



5



6



5A. Installation to Concrete or Tile: Install ceramic anchors.

8A. Secure using the provided 1/8" hex wrench.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Australia: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- New Zealand: 0800-564-537
- Mainland China: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- Hong Kong (China), Macau (China), Taiwan (China): +(852) 3125-7728
- Brunei, Guam, Indonesia, Japan, Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore, South Korea, Vietnam: +(86) 21-2606-2572

This product is covered under the **Five-Year Limited Warranty for KOHLER® Faucets**, found in the packed Compliance Certification.

 ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล อย่าติดตั้งในบริเวณที่อาจใช้ผลิตภัณฑ์เป็นราวจับหรือราวรับน้ำหนัก

สิ่งสำคัญ! หากเป็นไปได้ ให้ยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับเคร่าผนัง

ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประปาและอาคารในท้องถิ่นทั้งหมด

1A. ดอกสว่าน: 3 มม. 6 มม. 8 มม

1B. ซิลิโคนอุดรอยต่อ 100%

3A. สำหรับการติดตั้งกับสลักเกลียว ให้เจาะรูขนาด 3 มม. สำหรับการติดตั้งกับแผ่นฝ้ามุผนัง ให้เจาะรูขนาด 8 มม. สำหรับการติดตั้งกับกระเบื้องเซรามิก ให้เจาะรูขนาด 6 มม

4A. การติดตั้งระหว่างสลักเกลียว: ใช้หมุดที่ให้มาเพื่อติดตั้งจุดยึดแผ่นฝ้ามุผนัง


5A. การติดตั้งกับคอนกรีตหรือกระเบื้อง: ติดตั้งทุกเซรามิก


8A. ขันด้วยประแจหกเหลี่ยมขนาด 1/8 นิ้วที่ให้มา

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ประเทศไทย: callcenterthailand@kohler.com, + (66) 2700-9299
- ออสเตรเลีย: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- นิวซีแลนด์: 0800-564-537
- จีนแผ่นดินใหญ่: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- ฮ่องกง (จีน) มาเก๊า (จีน) ไต้หวัน (จีน): +(852) 3125-7728
- บรูไน กวม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาห้าปีสำหรับถักน้ำ KOHLER®ซึ่งสามารถดูได้ในชุดใบรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ





1490854-T2

모델 번호 기록:

Ghi lại số model của bạn: _____

⚠ 주의: 부상의 위험이 있습니다. 제품이 가로대 또는 지지대로 사용될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오.

중요! 가능하면, 제품을 벽 스타드에 고정합니다.

모든 현지 배관 및 건물 규정을 따르십시오.

1A. 드릴 비트: 3mm, 6mm, 8mm

1B. 100% 실리콘 실란트

3A. 스타드 설치의 경우 3mm 구멍을 뚫습니다. 건식벽 설치의 경우 8mm 구멍을 뚫습니다. 세라믹 타일에 설치하려면 6mm 구멍을 뚫습니다.

4A. 스타드 사이의 설치: 제공된 핀을 사용하여 건식벽 앵커를 설치합니다.

5A. 콘크리트 또는 타일에 설치: 세라믹 앵커를 설치합니다.

8A. 제공된 1/8" 육각 렌치를 사용하여 고정합니다.

도움이 필요하십니까? 고객 지원 센터에 문의하십시오.

• 태국: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299

• 호주: 1800 KOHLER(1800-564-537)

• 뉴질랜드: 0800-564-537

• 중국 본토: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628

• 홍콩(중국), 마카오(중국), 대만(중국): +(852) 3125-7728

• 브루나이, 괌, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 몽골, 필리핀, 싱가포르, 대한민국, 베트남: +(86) 21-2606-2572

이 제품은 포장된 규정준수 인증서에 들어 있는 **KOHLER® 수도꼭지 5년 제한 보증**의 적용을 받습니다.

⚠ THẬN TRỌNG: Nguy cơ gây thương tích cá nhân. Không lắp đặt nơi có thể sử dụng sản phẩm làm thanh vịn hoặc thanh đỡ.

QUAN TRỌNG! Khi có thể, cố định sản phẩm vào đỉnh tán trên tường.


Tuân thủ tất cả quy tắc về hệ thống ống nước và tòa nhà tại địa phương.

1A. Mũi khoan: 3mm, 6mm, 8mm


1B. Chất bít trám silicon 100%

3A. Để lắp vào đỉnh tán, hãy khoan các lỗ 3mm. Để lắp đặt vào vách thạch cao, hãy khoan các lỗ 8mm. Để lắp đặt vào gạch men, hãy khoan lỗ 6mm.


1




2




3




4



5



6



4A. Lắp đặt giữa các đỉnh tán: Sử dụng chốt được cung cấp để lắp đặt các neo của vách thạch cao.

5A. Lắp vào bê tông hoặc gạch: Lắp đặt neo bằng sứ.

8A. Cố định bằng cò lê lục giác 1/8" đã cung cấp.

Quý vị cần trợ giúp? Vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

- Thái Lan: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Úc: 1800 KOHLER (1800-564-537)
- New Zealand: 0800-564-537
- Trung Quốc đại lục: +(86) 800-820-2628, +(86) 400-820-2628
- Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc): +(852) 3125-7728
- Brunei, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam: +(86) 21-2606-2572

Sản phẩm này được bảo hành theo **Bảo hành Giới hạn Năm Năm Dành cho Vòi nước KOHLER®**, có trong Chứng nhận Tuân thủ kèm theo.

