


# KALLISTA®



Record your model number:  
Noter le numéro de modèle :  
Anoto su número de modelo: \_\_\_\_\_

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

1A. 2x4

1B. #10 x 1" Wood Screws

1C. 1-3/8" and 1-13/16" Hole Saws

2A. 2-5/8" (67 mm) - 3-1/8" (79 mm)

2B. Finished Wall

2C. Sink Rim

2D. 4-5/16" (110 mm) - 6" (152 mm)

3A. Install a 2x4 between the studs according to the roughing-in.

5A. Connect the hot and cold supplies.

7A. Turn ON the water supplies. Open the valve to flush debris.

8A. Close the valve and check for leaks. Turn OFF the water supplies. Open the valve to relieve pressure.

10A. Install the finished wall.

10B. 1-3/8" (35 mm)

10C. 1-13/16" (46 mm)

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at [kallista.com](http://kallista.com)

• **Care and cleaning:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

1A. 2x4

1B. Vis à bois n° 10 x 1 po

1C. Scies cylindriques de 1-3/8 po et 1-13/16 po

2A. 2-5/8 po (67 mm) - 3-1/8 po (79 mm)

2B. Mur fini

2C. Rebord du lavabo

2D. 4-5/16 po (110 mm) - 6 po (152 mm)

3A. Installer un 2x4 entre les montants conformément à la plomberie brute.

5A. Raccorder les alimentations en eau chaude et froide.

7A. Ouvrir les alimentations en eau. Ouvrir la vanne pour purger les débris.

8A. Fermer la vanne et rechercher des fuites éventuelles. Couper les alimentations en eau. Ouvrir la vanne pour relâcher la pression.

10A. Installer le mur fini.

10B. 1-3/8 po (35 mm)

10C. 1-13/16 po (46 mm)

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site [kallista.com](http://kallista.com).

• **Entretien et nettoyage :** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.



Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

**1A.** 2x4

**1B.** Vis à bois n° 10 x 1 po

**1C.** Scies cylindriques de 1-3/8 po et 1-13/16 po

**2A.** 2-5/8 po (67 mm) - 3-1/8 po (79 mm)

**2B.** Mur ini

**2C.** Rebord du lavabo

**2D.** 4-5/16 po (110 mm) - 6 po (152 mm)

**3A.** Installer un 2x4 entre les montants conformément à la plomberie brute.

**5A.** Raccorder les alimentations en eau chaude et froide.

**7A.** Ouvrir les alimentations en eau. Ouvrir la vanne pour purger les débris.

**8A.** Fermer la vanne et rechercher des fuites éventuelles. Couper les alimentations en eau. Ouvrir la vanne pour relâcher la pression.

**10A.** Installer le mur ini.

**10B.** 1-3/8 po (35 mm)

**10C.** 1-13/16 po (46 mm)

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en [kallista.com](http://kallista.com)
- **Cuidado y limpieza:** [kallista.com/recursos/product-care](http://kallista.com/recursos/product-care)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/recursos/warranty](http://kallista.com/recursos/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.