

Installation Instructions

Kitchen Faucet with Water Filtration Option

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 6

Español, página 10

KALLISTA®

Thank You for Choosing KALLISTA


Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Required Tools and Materials



Before You Begin



CAUTION: Risk of property damage. Do not install the unit in areas with freezing temperatures, direct sunlight, or heat exposure.



CAUTION: Risk of personal injury or property damage. Use caution when installing near water pipes or electrical lines.

NOTE: The faucet body may be positioned at any location around the sink. Positioning the faucet body at a 45° angle to the front of the sink is recommended.

NOTE: This faucet requires a water filtration system.

NOTE: KOHLER brand K-77685 and K-77686 models are compatible with this faucet.

- Inspect the tubing for any sign of damage. Replace if necessary.
- If possible, install this faucet before installing the sink.
- This product is not for use with instant hot water systems.


Turn OFF the water supply.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Install the Faucet Body



- ☐ We recommend that the faucet body be located at 45° to the front of the sink.
- ☐ Drill a 1-5/16" (33 mm) hole through the mounting surface according to the surface manufacturer's instructions.
- ☐ Install the O-ring into the groove in the bottom of the faucet body.
- ☐ Position the hoses and shank through the mounting hole, then properly position the faucet body.
- ☐ From underneath the sink, slide the bracket onto the shank.
- ☐ Thread the nut onto the shank to secure the faucet body to the mounting surface.
- ☐ Tighten with an adjustable wrench.

2. Connect the Supplies



NOTE: Although the water filtration system selected may differ from the one illustrated, the instructions still apply.

- ☐ Connect the filtration inlet hose to the filtration outlet hose of the water filtration system. Refer to the installation instructions packed with the water filtration system.
- ☐ Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- ☐ Run water through the system for several minutes to remove any air in the system.

Instructions d'installation

Robinet d'évier de cuisine avec option de filtration d'eau


Merci d'avoir choisi KALLISTA

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange** : visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage** : kallista.com/resources/product-care
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.



Avant de commencer



ATTENTION : Risque de dommages matériels. Ne pas installer ce dispositif dans des zones avec des températures au point de congélation, et ne pas l'exposer à lumière directe du soleil ou à la chaleur.



ATTENTION : Risque de lésions corporelles ou de dommages matériels. Procéder avec soin lors de l'installation du dispositif à proximité de conduites d'eau ou de lignes électriques.

REMARQUE : Le corps du robinet peut être placé dans n'importe quel endroit autour de l'évier. Un positionnement du corps du robinet à un angle de 45° par rapport à l'avant de l'évier est recommandé.

REMARQUE : Ce robinet exige un système de filtration d'eau.

REMARQUE : Les modèles K-77685 et K-77686 de la marque KOHLER sont compatibles avec ce robinet.

- Inspecter la tubulure afin d'y rechercher des signes de dommages éventuels. Remplacer si nécessaire.
- Si possible, installer ce robinet avant d'installer l'évier.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec des systèmes d'eau chaude instantanée.


Couper l'alimentation en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Installer le corps du robinet



- ☐ Nous recommandons de placer le corps du robinet à 45° par rapport à l'avant de l'évier.
- ☐ Percer un trou de 1-5/16 po (33 mm) à travers la surface de fixation conformément aux instructions du fabricant de la surface.
- ☐ Insérer le joint torique dans la rainure dans le dessous du corps du robinet.
- ☐ Positionner les tuyaux et la tige à travers le trou de fixation, puis positionner correctement le corps du robinet.
- ☐ À partir du dessous de l'évier, glisser le support sur la tige.
- ☐ Enfiler l'écrou sur la tige pour fixer le corps du robinet sur la surface de fixation.
- ☐ Serrer avec une clé à molette.

2. Connecter les alimentations



REMARQUE : Bien que le système de filtration d'eau sélectionné pourrait être différent de celui qui est illustré, les instructions s'appliquent néanmoins.

- ☐ Connecter le tuyau de l'orifice d'entrée de filtration au tuyau de l'orifice de sortie de filtration du système de filtration d'eau. Se reporter aux instructions d'installation accompagnant le système de filtration d'eau.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau principale et rechercher des fuites éventuelles. Effectuer les réparations au besoin.
- ☐ Faire couler l'eau dans le système pendant plusieurs minutes pour éliminer tout air présent dans le système.

Instrucciones de instalación

Grifería para cocina, con opción de filtración de agua

E
S

Gracias por elegir productos KALLISTA


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos



E
S

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de ocasionar daños a la propiedad. No instale la unidad en áreas donde esta quede expuesta a temperaturas de congelación, a la luz solar directa o al calor.



PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad. Tenga precaución al instalar cerca de tuberías de agua o de líneas eléctricas.

NOTA: El cuerpo de la grifería puede colocarse en cualquier lugar alrededor del fregadero. Se recomienda colocar el cuerpo de la grifería a un ángulo de 45° con respecto al frente del fregadero.

NOTA: Esta grifería requiere un sistema de filtración de agua.

NOTA: Los modelos K-77685 y K-77686 marca KOHLER son compatibles con esta grifería.

- Revise si alguna manguera tiene señales de estar dañada. Haga los cambios necesarios.
- De ser posible, instale esta grifería antes de instalar el fregadero.
- Este producto no debe usarse con sistemas instantáneos de agua caliente.


Cierre el suministro de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Instale el cuerpo de la grifería



- ☐ Recomendamos colocar el cuerpo de la grifería a 45° con respecto al frente del fregadero.
- ☐ Taladre un orificio de 1-5/16" (33 mm) a través de la superficie de montaje, de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la superficie.
- ☐ Introduzca el arosello en la ranura en la parte inferior del cuerpo de la grifería.
- ☐ Coloque las mangueras y el vástago a través del orificio de montaje, y luego coloque correctamente el cuerpo de la grifería.
- ☐ Por debajo del fregadero, deslice la ménsula en el vástago.
- ☐ Enrosque la tuerca en el vástago para fijar el cuerpo de la grifería a la superficie de montaje.
- ☐ Apriete con una llave de apriete ajustable.

2. Conecte las líneas de suministro



NOTA: Aunque el sistema de filtración de agua elegido puede parecer distinto al ilustrado, las instrucciones siguen siendo válidas.

- ☐ Conecte la manguera de entrada de filtración a la manguera de salida de filtración del sistema de filtración de agua. Consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con el sistema de filtración de agua.
- ☐ Abra el suministro principal de agua, y verifique que no haya fugas. Haga las reparaciones necesarias.
- ☐ Deje correr agua a través del sistema durante varios minutos para eliminar todo el aire del sistema.

1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
kallista.com

KALLISTA®

©2025 Kallista



1506308-2

1506308-2-A