

### Features

- Brass construction.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Compatible only with single-function rainheadss (K-26322T).
- Compatible only with two-function rainheadss (K-26323T).
- G 1/2" inlet thread connection(s).

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

## WALL-MOUNT SHOWER ARM K-26322T/K-26323T K-26324T






### Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-26322T	Statement wall-mount shower arm	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other
K-26323T	Statement wall-mount shower arm	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other
K-26324T	Statement wall-mount shower arm	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other

Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture brlow)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

**คุณลักษณะ**

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน เงางาม
- ใช้งานได้กับฝักบัวก้านแข็ง 1 ระดับเท่านั้น (K-26322T)
- ใช้งานได้กับฝักบัวก้านแข็ง 2 ระดับเท่านั้น (K-26323T)
- เกลียวท่อน้ำเข้า G1/2"

**มาตรฐาน**

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

**ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง**

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก้านฝักบัวติดผนัง  
**K-26322T/K-26323T**  
**K-26324T**






**รุ่นผลิตภัณฑ์**

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-26322T	ก้านฝักบัวติดผนัง 1 ระดับ 16" รุ่นสเททเมนต์	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-26323T	ก้านฝักบัวติดผนัง 2 ระดับ 14" รุ่นสเททเมนต์	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ
K-26324T	ก้านฝักบัวติดผนัง 2 ระดับ 19" รุ่นสเททเมนต์	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา	<input type="checkbox"/> อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอร์ในประเทศของท่าน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

**ภาพแสดงผลิตภัณฑ์**