

### Features

- Solid metal construction.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- For use with a handshower and hose.
- G 1/2" thread connection(s).
- Coordinates with other products in the Statement collection.

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

## WALL SUPPLY WITH BRACKET K-26310T




### Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-26310T	Statement wall supply with bracket	<input type="checkbox"/> CP: Polished Chrome	<input type="checkbox"/> Other

Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture blow)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

**คุณลักษณะ**

- ผลิตจากโลหะ
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ใช้ต่อกับฝักบัวสายอ่อนและแขนฝักบัว
- เกลียวทาง น้ำเข้า-ออก G 1/2"
- ใช้งานเข้ากับสินค้าอื่นในคอลเลกชันสเตทเมนต์

**มาตรฐาน**

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

**ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง**

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ข้อต่อหัวฝักบัวพร้อมขอแขน  
**K-26310T**




**รุ่นผลิตภัณฑ์**

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26310T	ข้อต่อหัวฝักบัวพร้อมขอแขน รุ่นสเตทเมนต์	<input type="checkbox"/> CP: สีโครมเงา <input type="checkbox"/> อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)  
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

**ภาพแสดงผลิตภัณฑ์**