

Record your model number:  
Noter le numéro de modèle :  
Anoto su número de modelo: \_\_\_\_\_

**CAUTION: Risk of fresh water contamination.** This faucet contains back-siphonage protection. To prevent water contamination, do not remove any internal components from this faucet.

**IMPORTANT!** Thin stainless steel sinks may flex after faucet installation. Consider adding 1/2" plywood support for a more rigid installation.

Your product may appear different than the one illustrated. The installation procedure is the same.

Follow all local plumbing and building codes.

If possible, assemble the faucet to the sink before installing the sink.

Turn OFF the water supplies.

1A. 3/8" Compression Supply Stops

2A. For Three-Hole Sinks: Assemble escutcheon plate as shown.

3A. For Three-Hole Sinks: Install the faucet with the escutcheon ring only.

3B. Escutcheon Ring

4A. For Single-Hole Sinks: Install the faucet with the escutcheon ring and bushing.

4B. Escutcheon Ring

4C. Bushing

6A. Plastic Washer

6B. Metal Washer

6C. Thread the ring onto the shank.

7A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

8A. Connect the water inlet hoses.

9A. Place a bucket under the outlet tube. Turn ON the water supply and check for leaks. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

10A. Attach the weight to the spray hose.

11A. Align the spray hose with the outlet tube and click together.

12A. Position the weight between 2" (51 mm) and 3" (76 mm) above the bottom of the hose loop.

13A. Check for smooth operation.

14A. Adjust the weight as needed for proper positioning and operation.

15A. **Maintenance:** Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

16A. **Maintenance:** Periodically rinse debris from the screen washer.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546) Mexico: 001-877-680-1310

• **Service parts:** [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)

• **Care and cleaning:** [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **STERLING® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

**ATTENTION : Risque de contamination de l'eau potable.** Ce robinet comprend une protection contre le siphonnement à rebours. Afin d'éviter la contamination d'eau, ne pas retirer des composants internes de ce robinet.

**IMPORTANT!** Les éviers en acier inoxydable peu épais peuvent fléchir après l'installation du robinet. Considérer ajouter un support de contreplaqué de 1/2 po pour une installation plus rigide.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

Si possible, installer le robinet sur l'évier avant d'installer ce dernier.

Couper les alimentations en eau.

1A. Dispositifs d'arrêt d'alimentation à compression 3/8 po

2A. **Pour les éviers à trois trous :** Assembler la plaque de la rosace comme sur l'illustration.

3A. **Pour éviers à trois trous :** Installer le robinet avec l'anneau de l'applique uniquement.

3B. Anneau d'applique

4A. **Pour les éviers à un trou :** Installer le robinet avec l'anneau de l'applique et la bague.

4B. Anneau d'applique

4C. Bague

6A. Rondelle en plastique

6B. Rondelle en métal

6C. Enfiler l'anneau sur la tige.


7A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

8A. Connecter les tuyaux de l'orifice d'entrée d'eau.

9A. Placer un seau sous le tube de l'orifice de sortie. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles. Purger l'eau chaude et l'eau froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

10A. Attacher le poids sur le tuyau de pulvérisation.

11A. Aligner le tuyau de pulvérisation avec le tuyau de l'orifice de sortie et les enclencher ensemble.



12A. Positionner le poids entre 2 po (51 mm) et 3 po (76 mm) au-dessus du bas de la boucle du tuyau.

13A. Vérifier le bon fonctionnement.

14A. Régler le poids au besoin pour un positionnement et un fonctionnement adéquats.

15A. **Entretien** : Frotter régulièrement les débris pour les déloger des buses pendant que l'eau coule.

16A. **Entretien** : Rincer régulièrement les débris de la rondelle à grille.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• USA/Canada : 1-800-STERLING (1-800-783-7546) Mexique : 001-877-680-1310

• **Pièces de rechange** : [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)

• **Entretien et nettoyage** : [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)

• **Brevets** : [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie à vie limitée des robinets STERLING®, fournie sur le site [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de contaminación del agua.** Esta grifería tiene protección contra contrasifonaje. Para evitar contaminar el agua, no retire ningún componente interno de esta grifería.

¡**IMPORTANTE!** Es posible que los fregaderos de acero inoxidable delgado se flexionen después de instalar la grifería. Considere añadir un refuerzo de madera contrachapada de 1/2 pulgada para que la instalación sea más rígida.

Es posible que su modelo parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

De ser posible, ensamble la grifería al fregadero antes de instalar el fregadero.

Cierre los suministros de agua.

1A. Llaves de paso de compresión, 3/8 pulg

2A. **En fregaderos con 3 orificios:** Ensamble la placa del chapetón como se indica.

3A. **En fregaderos de tres orificios:** Instale la grifería solo con el anillo del chapetón.

3B. Anillo del chapetón

4A. **En fregaderos con un solo orificio:** Instale la grifería con el anillo del chapetón y el buje.

4B. Anillo del chapetón

4C. Buje

6A. Arandela de plástico

6B. Arandela de metal

6C. Enrosque el anillo en el vástago.

7A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos.

8A. Conecte las mangueras de entrada de agua.

9A. Coloque un recipiente bajo el tubo de salida. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para eliminar todos los residuos.

10A. Fije la pesa en la manguera del rociador.

11A. Alinee la manguera del rociador con el tubo de salida, y encájelos a presión hasta que se produzca un chasquido.

12A. Coloque la pesa de 2" (51 mm) a 3" (76 mm) arriba de la parte inferior del bucle de manguera.

13A. Verifique el funcionamiento.

14A. Ajuste la pesa lo que sea necesario, para que quede en la posición correcta y funcione bien.

15A. **Mantenimiento:** Para limpiar las boquillas, periódicamente frótelas mientras fluye el agua.

16A. **Mantenimiento:** Periódicamente enjuague la arandela de rejilla para limpiarla.

¿**Necesita ayuda?** Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• EE. UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546), México: 001-877-680-1310

• **Piezas de repuesto:** [sterlingplumbing.com/parts](http://sterlingplumbing.com/parts)

• **Cuidado y limpieza:** [sterlingplumbing.com/care-and-cleaning](http://sterlingplumbing.com/care-and-cleaning)

• **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de STERLING®**, que puede consultarse en [sterlingplumbing.com/warranty](http://sterlingplumbing.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

