

Features


- Elongated closed front seat fits most elongated toilets.
- Continuously heated water with adjustable temperature settings.
- 5 adjustable position spray wands with adjustable water pressure, oscillate, and pulsate functions.
- Heated seat with adjustable temperature settings.
- Control function by remote controller.
- Automatic night light function to illuminate the bowl.
- Air blower function allowing selection of air speed and temperature.
- Automatic deodorization function.
- Automatic nozzle clean.
- Anti-microbial materials used in seat and nozzles.
- Bidet functionality with stainless steel wand and UV.
- Quick-Release functionality allows for ease of cleaning.
- 525 x 394 x 130 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

SMART SEAT K-22771X



Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

Technical Information

Fixture:	
Water supply pressure	0.70-7.40 Bar (0.07-0.74 MPa)
Electrical rating	220 V, 50 Hz, 1387 W
Power cord length	About 1.5 m
Supply hose length	About 24" (600 mm)

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB):	
Receptacle	220-240 V, 10 A, 50/60 Hz




ELECTRICAL SERVICE DETAIL

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-22771X	C3-255 Electric Smart seat	0: White

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ฝารองนั่งปิดคลุมสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- ระบบทำน้ำอุ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมระบบปรับอุณหภูมิ
- ก้านฉีดชำระปรับระยะได้ 5 ระดับ พร้อมฟังก์ชันฉีดพ่นหน้า-หลังและฟังก์ชันฉีดพ่นเป็นจังหวะ
- ระบบทำความอุ่นและปรับอุณหภูมิบนที่รองนั่ง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
- ระบบไฟกลางคืนสำหรับส่องสว่างภายในโถสุขภัณฑ์
- ระบบเป่าแห้งสามารถปรับความแรงและอุณหภูมิลม
- ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ
- ระบบทำความสะอาดก้านฉีดอัตโนมัติ
- ฝารองนั่งและหัวฉีดชำระทำจากวัสดุป้องกันแบคทีเรีย
- ก้านฉีดชำระเป็นสแตนเลส พร้อมระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
- ฝารองนั่งแบบถอดออกง่ายเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
- 525 x 394 x 130 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


สุขภัณฑ์	
แรงดันน้ำ	0.70-7.40 บาร์ (0.07-0.74 เมกะปาสคาล)
กำลังไฟ	220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์, 1387 วัตต์
ความยาวสายไฟ	ประมาณ 1.5 เมตร
ความยาวสายน้ำดี	ประมาณ 24" (600 มิลลิเมตร)

ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า

ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบ GFCI (Ground-Fault Circuit-Interrupter) หรือ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker):	
ขนาด	220-240 โวลต์, 10 แอมป์, 50/60 เฮิร์ตซ์

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-22771X	ฝารองนั่งอเนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า รุ่น C3-255	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์