

HYGIENE SPRAY
K-98100X-B

Features

- G 1/2" thread connection.
- 1.2 m supply hose ease of use and good durability.
- Easy grip design with special anti-slipping features.
- Includes wall bracket and mounting fasteners suitable for various wall types.
- Includes metal screen washer to prevent clogging.
- Compliments most Kohler product lines.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- None applicable

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-98100X-B	Cuff hygiene spray	☐ 0: White	☐ Other

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)

Unit: mm



Product Diagram

คุณลักษณะ

- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- พร้อมสายน้ำดียาว 1.2 ม. เหมาะกับการใช้งานและมีความทนทาน
- ถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกในการจับพร้อมกันกดที่ไม่หลุดมือ
- พร้อมขอแขวนซึ่งเหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังทุกประเภท
- พร้อมฟิลเตอร์เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน
- ผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์โคห์เลอร์ทุกรุ่น

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน


K-98100X-B



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-98100X-B	สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่น คัพ	☐ 0: สีขาว ☐ สีอื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

K-98100X-B



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์