


# KALLISTA®



Record your model number:  
Noter le numéro de modèle :  
Anoto su número de modelo: \_\_\_\_\_

Turn OFF the water supplies.

Follow all local plumbing and building codes.

**READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Installation Steps

**1A.** Use a sharp utility knife to cut the plaster guard along the finished wall. Discard the trimmed portion.

**2A.** Remove the plug using a 10 mm hex wrench (not provided). Remove the puck cover from valve.

**3A.** Install the gasket and cover plate. Secure with screws.

**4A.** Align the locking pin on the cartridge with the small hole in the valve housing. Install the cartridge and spline adapter into the valve housing.

**5A.** Remove the setscrew from the handle.

**6A.** Install the sleeve and valve nut onto the cartridge.

**7A.** Install the handle onto the valve nut. Verify that the splines are aligned. Secure in place with a setscrew.

**8A.** Remove the paper backing from the gasket of the escutcheon. Slide the escutcheon over the handle assembly until flush with the wall.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at [kallista.com](http://kallista.com)

• **Care and cleaning:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Couper les alimentations en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

**LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

## Étapes d'installation

**1A.** Utiliser un couteau universel tranchant pour couper le dispositif de protection en plâtre le long du mur fini. Jeter la partie coupée.

**2A.** Utiliser le bouchon en utilisant une clé hexagonale de 10 mm (non fournie). Retirer la couverture de la rondelle de la vanne.

**3A.** Installer le joint statique et la plaque-couvercle. Sécuriser avec des vis.

**4A.** Aligner la goupille de verrouillage sur la cartouche avec le petit trou dans le logement de la vanne. Installer la cartouche et l'adaptateur à cannelures dans le logement de la vanne.

**5A.** Retirer la vis d'arrêt de la poignée.

**6A.** Installer le manchon et l'écrou de la vanne sur la cartouche.

**7A.** Installer la poignée sur l'écrou de la vanne. Vérifier que les cannelures sont alignées. Fixer en place avec une vis d'arrêt.

**8A.** Retirer le support papier du joint statique de la rosace. Glisser la rosace par-dessus l'ensemble de la poignée jusqu'à ce qu'elle soit à ras du mur.

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site [kallista.com](http://kallista.com).

• **Entretien et nettoyage :** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cierre los suministros de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## Pasos de instalación

**1A.** Con una navaja afilada recorte el protector de yeso a lo largo de la pared acabada. Deseche la parte recortada.

**2A.** Retire el tapón mediante la llave hexagonal de 10 mm (no se incluye). Retire la tapa tipo disco de la válvula.

**3A.** Instale el empaque y la placa de cubierta. Fije con tornillos.


**4A.** Alinee el pasador de bloqueo en el cartucho con el orificio pequeño en el cuerpo de la válvula. Instale el cartucho y el adaptador estriado en el cuerpo de la válvula.

**5A.** Saque el tornillo de fijación de la manija.

**6A.** Instale la manga y la tuerca de la válvula en el cartucho.

**7A.** Instale la manija en la tuerca de la válvula. Verifique que las estrías queden alineadas. Fije en su lugar con un tornillo de fijación.

**8A.** Retire el refuerzo de papel del empaque del chapetón. Deslice el chapetón sobre el ensamblaje de la manija, hasta que quede al ras con la pared.



¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en [kallista.com](http://kallista.com)
- **Cuidado y limpieza:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.
