

Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of personal injury. Do not use this product as a grab or support bar when entering or exiting the bath. The product is not designed to support weight.

NOTICE: Adequate floor support is required. Standard 2x6 lumber is NOT sufficient for this application. Concrete can be used as the floor support.

NOTE: Reference the product Specification Sheet for specific mounting dimensions.

NOTE: Verify the hot water and cold water inlets on the finished floor according to the provided template dimensions.

The inlets are recessed 1-1/8" (28.6 mm) under the finished floor.

Turn OFF the water supplies.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. Sealant Tape

1B. 2.5 mm, 4 mm, 14 mm Hex Wrenches (Provided)

1C. 12 mm Drill Bit

Installation Steps

2A. Adhere the provided template to the finished floor. Verify that the template aligns with the hot water and cold water inlets on the finished floor.

3A. Mark the mounting hole location of the escutcheons on the floor.

4A. Using a 12 mm drill bit, drill 2" (50.8 mm) deep holes at the marked locations. Use a masonry bit if drilling into concrete. Remove the template.

5A. Insert the provided anchors into the drilled holes. Install the escutcheons on the floor with the provided screws and 4 mm hex wrench.

6A. Use the provided 14 mm hex wrench to tighten the waterway adapters through the escutcheon plates into the water inlets.

7A. Insert the gaskets into the escutcheons. Install the columns. Tighten the columns with the provided 14 mm hex wrench.

8A. Install the spacer on the hot water column. Install the handshower holder onto the cold water column.

NOTE: The hot water column will have a spacer at the top of the column. The cold water column will not have a spacer.

9A. Tighten the nuts with an adjustable wrench to secure the handle assembly.

10A. Install the spout onto the main body. Use the provided 2.5 mm hex wrench to secure the spout with the setscrew.

13A. Remove the aerator from the spout using the provided key. Periodically rinse debris from the aerator.

14A. Run water for one minute to flush debris from the faucet. Turn OFF the water and reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at kallista.com

• **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

ATTENTION : Risque de blessures. Ne pas utiliser ce produit en tant que barre de préhension ou barre de soutien pour entrer ou sortir de la baignoire. Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids.

AVIS : Un support de plancher adéquat est requis. Des planches de bois 2x6 standard ne sont PAS suffisantes pour cette application. Le béton peut être utilisé comme support de plancher.

REMARQUE : Consulter la fiche de spécifications du produit pour obtenir des dimensions de montage spécifiques.

REMARQUE : Vérifier que les orifices d'entrée d'eau chaude et d'eau froide sur le plancher fini correspondent aux dimensions du gabarit.

Les orifices d'entrée sont encastrés de 1-1/8 po (28,6 mm) sous le plancher fini.

Couper les alimentations en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

1A. Ruban d'étanchéité


1B. Clés hexagonales de 2,5 mm, 4 mm, 14 mm (fournies)

1C. Mèche de 12 mm

Étapes d'installation

2A. Faire adhérer le gabarit fourni sur le plancher fini. Vérifier que le gabarit est aligné avec les orifices d'entrée d'eau chaude et d'eau froide sur le plancher fini.

3A. Marquer l'emplacement des trous de fixation sur les rosaces sur le plancher.



4A. En utilisant une mèche de 12 mm, percer des trous d'une profondeur de 2 po (50,8 mm) aux emplacements marqués. Utiliser une mèche à maçonnerie pour un perçage dans du béton. Retirer le modèle.

5A. Insérer les dispositifs d'ancrage fournis dans les trous percés. Installer les rosaces sur le plancher avec une clé hexagonale de 4 mm et les vis fournies.

6A. Utiliser la clé hexagonale de 14 mm fournie pour serrer les adaptateurs de la tuyauterie à travers les plaques de rosaces dans les orifices d'entrée d'eau.

7A. Insérer les joints statiques dans les rosaces. Installer les colonnes. Serrer les colonnes avec la clé hexagonale de 14 mm fournie.

8A. Installer l'espaceur sur la colonne d'eau chaude. Installer le support de la douche sur la colonne d'eau froide.

REMARQUE : La colonne d'eau chaude est dotée d'un espaceur dans le haut de la colonne. La colonne d'eau froide ne comprend pas d'espaceur.

9A. Serrer solidement les écrous avec une clé à molette pour fixer l'ensemble de poignées.

10A. Installer le bec sur le corps principal. Utiliser la clé hexagonale de 2,5 mm fournie pour fixer le bec avec la vis d'arrêt.

13A. Retirer l'aérateur du bec en utilisant la clé fournie. Rincer régulièrement les débris se trouvant sur l'aérateur.

14A. Laisser couler l'eau pendant une minute pour purger les débris en provenance du robinet. Couper l'eau et réinstaller l'aérateur.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.

- **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care

- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Al entrar o al salir de la bañera, no utilice este producto como agarradera ni como barra de soporte. El producto no ha sido diseñado para soportar peso.

AVISO: Se requiere soporte adecuado en el piso. Maderos estándar de 2x6 pulgadas NO son suficientes para esta aplicación. Se puede usar concreto como soporte en el piso.

NOTA: En la hoja de especificaciones del producto consulte las dimensiones específicas de montaje.

NOTA: Verifique las entradas de agua caliente y fría en el piso acabado, de acuerdo a las dimensiones en la plantilla, que se incluye.

Las entradas están empotradas 1-1/8" (28,6 mm) bajo el piso acabado.

Cierre los suministros de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Cinta selladora

1B. Llaves hexagonales de 2,5 mm, 4 mm y 14 mm (se incluyen)

1C. Broca de 12 mm

Pasos de instalación

2A. Adhiera la plantilla, que se incluye, al piso acabado. Verifique que la plantilla quede alineada con las entradas de agua caliente y fría en el piso acabado.

3A. Marque la ubicación de los orificios de montaje en los chapetones en el piso.

4A. Con una broca de 12 mm, taladre orificios con una profundidad de 2" (50,8 mm) en los lugares indicados. Use una broca para mampostería si va a taladrar en concreto. Retire la plantilla.

5A. Introduzca los anclajes, que se incluyen, en los orificios taladrados. Instale los chapetones en el piso con los tornillos, que se incluyen, y la llave hexagonal de 4 mm.

6A. Con la llave hexagonal de 14 mm, que se incluye, apriete los adaptadores de conducto de agua a través de las placas de chapetón en las entradas de agua.

7A. Introduzca los empaques en los chapetones. Instale las columnas. Apriete las columnas con la llave hexagonal de 14 mm, que se incluye.

8A. Instale el espaciador en la columna de agua caliente. Instale el soporte portador de la ducha de mano en la columna de agua fría.

NOTA: La columna de agua caliente tiene un espaciador en la parte superior de la columna. La columna de agua fría no tiene espaciador.

9A. Para fijar el ensamblaje de manijas, apriete las tuercas con una llave ajustable de apriete.

10A. Instale el surtidor en el cuerpo principal. Con la llave hexagonal de 2,5 mm, que se incluye, fije el surtidor con el tornillo de fijación.

13A. Con la llave, que se incluye, retire el aireador del surtidor. Periódicamente enjuague el aireador para eliminar los residuos.

14A. Deje correr agua durante un minuto para eliminar los residuos de la grifería. Cierre el suministro de agua, y vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com

- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care

- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

