


KALLISTA®



1596033-2

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anoto su número de modelo: _____

Turn OFF the water supply.

Follow all local plumbing and building codes.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. Plumbers Putty

1B. Thread Sealant Tape

1C. 4 mm Hex Wrench (Provided)

Installation Steps

3A. Hot Cartridge

3B. Cold Cartridge

7A. Disassemble the drain.

8A. Apply plumbers putty to the underside of the flange.

9A. Use the provided 4 mm hex wrench to thread the screw to the drain.

10A. Apply thread sealant tape to the drain threads.

11A. Remove excess plumbers putty.

13A. Run water to flush debris. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at kallista.com

• **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Couper l'alimentation en eau.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

1A. Mastic de plomberie

1B. Ruban d'étanchéité pour filets

1C. Clé hexagonale de 4 mm (fournie)

Étapes d'installation

3A. Cartouche Chaud

3B. Cartouche Froid

7A. Désassembler le drain.

8A. Appliquer du mastic de plomberie sur le dessous de la collerette.

9A. Utiliser la clé hexagonale de 4 mm fournie pour enfile la vis sur le drain.

10A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les filets du drain.

11A. Retirer l'excédent de mastic de plomberie.

13A. Faire couler l'eau pour purger les débris. Réinstaller l'aérateur.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com.

• **Entretien et nettoyage :** kallista.com/resources/product-care

• **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cierre el suministro de agua.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Masilla de plomería

1B. Cinta selladora de roscas

1C. Llave hexagonal de 4 mm (se incluye)

Pasos de instalación

3A. Cartucho para agua caliente

3B. Cartucho para agua fría

7A. Desensamble el desagüe.


8A. Aplique masilla de plomería a la cara inferior de la brida.

9A. Atornille el tornillo al desagüe con la llave hexagonal de 4 mm (que se incluye).

10A. Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del desagüe.

11A. Quite el exceso de masilla de plomería.

13A. Deje correr agua para eliminar los residuos. Vuelva a instalar el aireador.



¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

