


# KALLISTA®



Record your model number:

Noter le numéro de modèle :

Anoto su número de modelo: \_\_\_\_\_

**NOTE:** For vanity tops less than 1" (25 mm) thick, use the provided spacer(s).

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

If possible, install the faucet to the bathroom sink before installing the bathroom sink.

**READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**1A. Supply Hoses**

**3A. Install the "COLD" handle on the right and the other handle on the left.**

**6A. Verify that the handles are in the OFF position. Align the handles as shown.**

**7A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws to secure.**

**8A. Plastic Washer**

**8B. Rubber Gasket**

**9A. Install the drain according to the instructions provided with the drain.**

**11A. Turn ON the water supplies and check for leaks.**

**12A. Using the provided 1.5 mm hex wrench, loosen the setscrew. Use the provided tool to remove the aerator.**

**13A. Run water to flush debris.**

**13B. Reinstall the aerator.**

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Service parts:** visit the product page at [kallista.com](http://kallista.com)

• **Care and cleaning:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patents:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

**REMARQUE :** Pour des dessus de meubles-lavabos d'une épaisseur inférieure à 1 po (25 mm), utiliser l'espaceur ou les espaceurs fournis.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

Si possible, installer le drain sur le lavabo de salle de bain avant d'installer ce dernier.

**LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS**

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

**1A. Tuyaux d'alimentation**

**3A. Installer la poignée « COLD » (Froid) sur la droite et l'autre poignée sur la gauche.**

**6A. Vérifier que les poignées sont en position d'arrêt. Aligner les poignées comme sur l'illustration.**

**7A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis pour fixer en place.**

**8A. Rondelle en plastique**

**8B. Joint statique en caoutchouc**

**9A. Installer le drain en suivant les instructions accompagnant ce dernier.**

**11A. Ouvrir les alimentations en eau et rechercher des fuites éventuelles.**

**12A. Desserrer la vis d'arrêt en utilisant la clé hexagonale de 1,5 mm fournie. Utiliser l'outil fourni pour retirer l'aérateur.**

**13A. Faire couler l'eau pour purger les débris.**

**13B. Réinstaller l'aérateur.**

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site [kallista.com](http://kallista.com).

• **Entretien et nettoyage :** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Brevets :** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

**NOTA:** En cubiertas de tocador de menos de 1" (25 mm) de espesor, use los espaciadores que se incluyen.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre los suministros de agua.

De ser posible, instale la grifería al lavabo antes de instalarlo.


**LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**1A. Mangueras de suministro**

**3A. Instale la manija de agua fría, identificada como "COLD", en el lado derecho, y la otra manija en el lado izquierdo.**

**6A. Verifique que las manijas estén en la posición cerrada (OFF). Alinee las manijas, como se ilustra.**



7A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos para fijar.

8A. Arandela de plástico

8B. Empaque de goma

9A. Instale el desagüe de acuerdo a las instrucciones que se incluyen con el mismo.

11A. Abra los suministros de agua, y verifique que no haya fugas.

12A. Afloje el tornillo de fijación con la llave hexagonal de 1,5 mm, que se incluye. Retire el aireador con la herramienta que se incluye.

13A. Deje correr agua para que salgan los residuos.

13B. Vuelva a instalar el aireador.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

• 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)

• **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en [kallista.com](http://kallista.com)

• **Cuidado y limpieza:** [kallista.com/resources/product-care](http://kallista.com/resources/product-care)

• **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

