

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- 129 mm spout reach (K-EX36232T-9WPL / 9BPT).
- 169 mm spout reach (K-EX36233T-9WPL / 9BPT).
- The gentle water flow transitions smoothly into a soft stream, offering a more comfortable experience.
- Contemporary aesthetic while infusing the tap with a distinctive and stylish charm.
- Includes cable drain.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552 • GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

SINGLE-HOLE LAVATORY FAUCET

K-EX36232T-9WPL / 9BPT


K-EX36233T-9WPL / 9BPT



Specified Model


Model	Description	Colors/Finishes
K-EX36232T-9WPL	Oriana single-hole lavatory faucet	☐ Others
K-EX36232T-9BPT	Oriana single-hole lavatory faucet	☐ Others
K-EX36233T-9WPL	Oeiana tall single-hole lavatory faucet	☐ Others
K-EX36233T-9BPT	Oeiana tall single-hole lavatory faucet	☐ Others

For a full range of color finishes in your market, please contact your local Kohler representative.



Flow Curve

K-EX36232T-9WPL / 9BPT





Flow Curve

K-EX36233T-9WPL / 9BPT

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์คงทนเงางาม
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 129 มม. (K-EX36232T-9WPL / 9BPT)
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 169 มม. (K-EX36233T-9WPL / 9BPT)
- สายน้ำไหลอย่างนุ่มนวล อ่อนโยน สบายในการใช้งาน
- ความงามร่วมสมัย เติบโตขึ้นให้ทันโลกและทันสมัยให้กับก๊อกน้ำ
- พร้อมอะไหล่แบบสายเคเบิล

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2067-2552 • GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก

K-EX36232T-9WPL / 9BPT


K-EX36233T-9WPL / 9BPT




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-EX36232T-9WPL	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่นออริอาน่า	☐ อื่นๆ
K-EX36232T-9BPT	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่นออริอาน่า	☐ อื่นๆ
K-EX36233T-9WPL	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง รุ่นออริอาน่า	☐ อื่นๆ
K-EX36233T-9BPT	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง รุ่นออริอาน่า	☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน





กราฟแสดงอัตราการไหล
EX36232T-9WPL / 9BPT



กราฟแสดงอัตราการไหล
EX36233T-9WPL / 9BPT

หมายเหตุ: อัตราการไหลโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์