



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

Pull-Down Kitchen Faucet (#1806260 / #1806352)

CAUTION: Risk of fresh water contamination. This faucet contains back-siphonage protection. To prevent water contamination, do not remove any internal components.

IMPORTANT! Thin stainless steel sinks may flex after faucet installation. Consider adding 1/2" plywood support for a more rigid installation.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

Follow all local plumbing and building codes.

If possible, install the faucet to the sink before installing the sink.

Turn OFF the water supplies.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Required Tools and Materials:

1A. Supply Stops

Installation Steps:

2A. For Three-Hole Sinks: Assemble as shown.

3A. For Three-Hole Sinks: Install the plastic base plate onto the faucet. Insert the hoses and faucet into the sink.

4A. For Single-Hole Sinks: Install the plastic base plate onto the faucet. Insert the hoses and faucet into the sink.

5A. Partially thread the screws into the ring until they extend 1/4" (6 mm) out the opposite side.

6A. Rubber Washer

6B. Metal Washer

7A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

8A. Turn ON the water supply and check for leaks.

9A. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

11A. Align the spray hose with the outlet tube and click together.

12A. Position the weight between 2" (51 mm) and 3" (76 mm) above the bottom of the hose loop. Snap the two halves of the weight together.

13A. Check for smooth operation.

14A. Adjust the weight as needed for proper positioning and operation.

15A. **Maintenance:** Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

16A. **Maintenance:** Periodically rinse debris from the screen washer.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.

• **Service parts:** kohler.com/serviceparts

• **Care and cleaning:** kohler.com/clean

• **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Robinet d'évier escamotable (n° 1806260 / n° 1806352)

ATTENTION : Risque de contamination de l'eau douce. Ce robinet comprend une protection contre le siphonnement à rebours. Afin d'éviter une contamination d'eau, ne pas retirer des composants internes.

IMPORTANT! Les évier en acier inoxydable peu épais peuvent fléchir après l'installation du robinet. Considérer ajouter un support de contreplaqué de 1/2 po pour une installation plus rigide.

Le produit en question pourrait être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Si possible, assembler le robinet sur le lavabo avant d'installer ce dernier.

Couper les alimentations en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériaux requis :

1A. Robinets d'arrêt d'alimentation

Étapes d'installation :

2A. Pour les éviers à trois trous : Assembler comme sur l'illustration.

3A. Pour les éviers à trois trous : Installer la plaque de base en plastique sur le robinet. Insérer les tuyaux et le robinet dans l'évier.

4A. Pour les éviers à un trou : Installer la plaque de base en plastique sur le robinet. Insérer les tuyaux et le robinet dans l'évier.



5A. Enfiler partiellement les vis dans l'anneau jusqu'à ce qu'elles se prolongent de 1/4 po (6 mm) vers l'extérieur du côté opposé.

6A. Rondelle en caoutchouc

6B. Rondelle en métal

7A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

8A. Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.



9A. Purger l'eau chaude et froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

11A. Aligner le tuyau de pulvérisation avec le tube de sortie et les enclencher ensemble.

12A. Positionner le poids entre 2 po (51 mm) et 3 po (76 mm) au-dessus du bas de la boucle du tuyau. Enclencher ensemble les deux moitiés du poids,

13A. Vérifier le bon fonctionnement.

14A. Régler le poids au besoin pour un positionnement et un fonctionnement adéquats.

15A. **Entretien** : Frotter régulièrement les débris pour les déloger des buses pendant que l'eau coule.

16A. **Entretien** : Rincer régulièrement les débris de la rondelle à grille.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
- Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

• **Pièces de rechange** : kohler.com/serviceparts

• **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean

• **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Grifería de cocina extraíble hacia abajo (#1806260 / #1806352)

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de contaminación del agua potable. Esta grifería cuenta con protección contrasifonaje. Para evitar contaminar el agua, no retire ningún componente interno.

¡IMPORTANTE! Es posible que los fregaderos de acero inoxidable delgado se flexionen después de instalar la grifería. Considere añadir un refuerzo de madera contrachapada de 1/2 pulgada para que la instalación sea más rígida.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

De ser posible, ensamble la grifería al fregadero antes de instalarlo.

Cierre los suministros de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Herramientas y materiales requeridos:

1A. Llaves de paso de suministro

Pasos de instalación:

2A. **En fregaderos con tres orificios:** Ensamble como se muestra.

3A. **En fregaderos con tres orificios:** Instale la placa base de plástico en la grifería. Introduzca las mangueras y la grifería en el fregadero.

4A. **En fregaderos con un solo orificio:** Instale la placa base de plástico en la grifería. Introduzca las mangueras y la grifería en el fregadero.

5A. Enrosque parcialmente los tornillos en el anillo, hasta que sobresalgan 1/4" (6 mm) por el lado opuesto.

6A. Arandela de goma

6B. Arandela de metal

7A. Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos.

8A. Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.

9A. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para que salgan todos los residuos.

11A. Alinee la manguera del rociador con el tubo de salida, y encájelos a presión hasta que se escuche un chasquido.

12A. Coloque la pesa entre 2" (51 mm) y 3" (76 mm) arriba de la parte inferior del bucle de la manguera. Una a presión las 2 mitades de la pesa.

13A. Verifique el funcionamiento.

14A. Ajuste la pesa lo que sea necesario, para que quede en la posición correcta y funcione bien.

15A. **Mantenimiento:** Para limpiar las boquillas, periódicamente frótelas mientras fluye el agua.

16A. **Mantenimiento:** Periódicamente enjuague la arandela de rejilla para limpiarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
- Idiomas: inglés, español y servicios de traducción disponibles.

• **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts

• **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean

• **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

