



Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

CAUTION: Risk of fresh water contamination. This faucet contains back-siphonage protection. To prevent water contamination, do not remove any internal components.

NOTE: Thin stainless steel sinks may flex after faucet installation. Consider adding 1/2" plywood support for a more rigid installation.

If possible, install the faucet to the kitchen sink before installing the kitchen sink.

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installation Steps

2A. Partially thread the screws into the ring until they extend 1/4" (6 mm) out the opposite side.

4A. Position the screws to the front and back. Tighten the screws.

5A. Hot Connection

5B. Cold Connection

6A. Turn ON the water supplies and check for leaks.

7A. Turn the handle to the ON position. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

8A. Wet the hose O-ring. Thread the check valve housing onto the hose.

9A. Wet the outlet hose O-ring. Snap fit the check valve housing to the outlet hose.

10A. Turn the handle to the ON position. Check for leaks.

12A. Position the weight 2" (51 mm) - 3" (76 mm) above the bottom of the hose loop.

13A. Check for smooth operation. Adjust the weight if needed.

14A. To disconnect the check valve housing, push the hose in, press the tabs, and pull the hose out.

15A. Faucet Maintenance: With the water running, rub the nozzles to dislodge debris.

16A. Faucet Maintenance: To improve the flow, disconnect the sprayhead, then clean the screen washer.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

ATTENTION : Risque de contamination de l'eau potable. Ce robinet comprend une protection contre le siphonnement à rebours. Afin d'éviter une contamination de l'eau, ne pas retirer des composants internes quelconques.

REMARQUE : Les éviers en acier inoxydable peu épais pourraient fléchir après l'installation du robinet. Considérer ajouter un support de contreplaqué de 1/2 po pour une installation plus rigide.

Si possible, installer le robinet sur l'évier de cuisine avant d'installer ce dernier.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Fermer l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Étapes d'installation

2A. Enfiler partiellement les vis dans l'anneau jusqu'à ce qu'elles se prolongent de 1/4 po (6 mm) vers l'extérieur du côté opposé.

4A. Placer les vis sur l'avant et l'arrière. Serrer les vis.

5A. Raccord Chaud

5B. Raccord Froid

6A. Ouvrir les alimentations en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

7A. Tourner la poignée en position ON (ouverte). Purger l'eau chaude et l'eau froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

8A. Mouiller le joint torique du tuyau. Enfiler le boîtier du clapet de non-retour sur le tuyau.












9A. Mouiller le joint torique du tuyau de l'orifice de sortie. Enclencher le boîtier du clapet de non-retour sur le tuyau de l'orifice de sortie.

10A. Tourner la poignée en position ON (ouverte). Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

12A. Positionner le poids entre 2 po (51 mm) et 3 po (76 mm) au-dessus du bas de la boucle du tuyau.

13A. Vérifier le bon fonctionnement. Ajuster le poids au besoin.

14A. Pour déconnecter le boîtier du clapet de non-retour, pousser le tuyau vers l'intérieur, enfoncer les languettes et tirer sur le tuyau pour le faire sortir.



15A. Entretien du robinet : Avec l'eau qui coule, frotter les buses pour déloger les débris.

16A. Entretien du robinet : Pour améliorer le débit, déconnecter le pulvérisateur, puis nettoyer la rondelle à grille.

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
- Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.

- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de contaminación del agua. Esta grifería cuenta con protección contrasifonaje. Para evitar contaminar el agua, no retire ningún componente interno.

NOTA: Es posible que los fregaderos de acero inoxidable delgado se flexionen después de instalar la grifería. Considere añadir un refuerzo de madera contrachapada de 1/2 pulg para que la instalación sea más rígida.

De ser posible, instale la grifería al fregadero antes de instalar el fregadero.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Pasos de instalación**
- 2A.** Atornille parcialmente los tornillos en el anillo hasta que sobresalgan 1/4" (6 mm) por el lado opuesto.
- 4A.** Los tornillos deben quedar enfrente y atrás. Apriete los tornillos.
- 5A.** Conexión de agua caliente
- 5B.** Conexión de agua fría
- 6A.** Abra los suministros de agua, y verifique que no haya fugas.
- 7A.** Gire la manija a la posición abierta (ON). Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para eliminar los residuos.
- 8A.** Humedezca el arosello de la manguera. Atornille el alojamiento de la válvula de retención en la manguera.
- 9A.** Humedezca el arosello de la manguera de salida Una a presión el alojamiento de la válvula de retención a la manguera de salida.
- 10A.** Gire la manija a la posición abierta (ON). Revise que no haya fugas.
- 12A.** Coloque la pesa entre 2" (51 mm) y 3" (76 mm) arriba de la parte inferior del bucle de la manguera.
- 13A.** Verifique el funcionamiento. Ajuste la pesa, de ser necesario.
- 14A.** Para desconectar el alojamiento de la válvula de retención, empuje la manguera hacia dentro, oprima las lengüetas y jale la manguera hacia fuera.
- 15A. Mantenimiento de la grifería:** Cuando el agua esté fluyendo, frote las boquillas para que se suelten los residuos.
- 16A. Mantenimiento de la grifería:** Para mejorar el flujo, desconecte el cabezal rociador y limpie la arandela de rejilla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
 - Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
 - Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
 - **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
 - **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

