


Features

- Vitreous china
- Self-rimming
- With overflow
- 610 x 381 x 210 mm

SELF-RIMMING LAVATORY K-2220X

ADA



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ADA compliant
- ASME A112.19.2/CSA B41.1
- CABO/ANSI A117.1
- TIS 791-2544

Colors/Finishes

- 0: White

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-2220X	Vintage self-rimming lavatory	0
Required Accessories		
K-9071T	Bottle Trap	CP

Product Specification:

The self-rimming lavatory shall be made of vitreous china. Lavatory shall be 610 mm in length, 381 mm in width and 210 mm in height. Lavatory shall be with overflow. Lavatory shall be Kohler Model K-2220X-_____.

VINTAGE

Technical Information



Fixture*:	
Lavatory	
Basin area	533 x 305 mm
Water depth	124 mm
Drain hole	44 mm D.
*Approximate measurements for comparison only.	
Included Components:	
Adjustable linkage	GP40372
Cut-out template	110359-X7

Installation Notes

Install this product according to the installation guide. 117 mm minimum faucet spout length needed to reach over rim into basin.

NOTICE: Countertop manufacturer or cutter must use the cutout template provided with the product, or a current one provided by Kohler Co. Kohler Co. is not responsible for cutout errors when the incorrect cutout template is used.

Dimensions are approximate.
Unit: mm



Product Diagram


คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- อ่างล้างหน้าแบบฝักบนเคาน์เตอร์
- พร้อมรูน้ำล้น
- 610 x 381 x 210 มม.

อ่างล้างหน้าแบบฝักบนเคาน์เตอร์

K-2220X

ADA



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ADA
- ASME A112.19.2/CSA B41.1
- CABO/ANSI A117.1
- มอก. 791-2544

สี/วัสดุเคลือบผิว

- 0: สีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา (โลหะชุบโครเมียม)

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-2220X	อ่างล้างหน้าฝักบนเคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ	0
อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-9071T	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

อ่างล้างหน้าแบบฝักบนเคาน์เตอร์ผลิตจากวิเทรียสไชน่า อ่างล้างหน้ามีขนาดยาว 610 มม. กว้าง 381 มม. และสูง 210 มม. อ่างล้างหน้ามีรูน้ำล้น อ่างล้างหน้า รุ่นนี้คือ อ่างล้างหน้าโคห์เลอร์รุ่น K-2220X-_____.

วินเทจ

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
อ่างล้างหน้า	
พื้นที่ด้านในอ่างล้างหน้า	533 x 305 มม.
ความลึกของน้ำในอ่างล้างหน้า	124 มม.
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	เส้นผ่าศูนย์กลางกลาง 44 มม.
*ขนาดระยะค่าประมาณไว้สำหรับการเปรียบเทียบเท่านั้น	

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ชุดก้านต่อควบคุมการระบายน้ำแบบปรับได้	GP40372
กระดาดแม่แบบ	110359-X7



ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ความยาวของหัวก๊อกน้ำต้องมีขนาดอย่างน้อย 117 มม. เพื่อให้หัวก๊อกน้ำอยู่ภายในบริเวณอ่างล้างหน้าในตำแหน่งที่เหมาะสม

ข้อพึงระวัง: ผู้ผลิตเคาน์เตอร์หรือผู้ตัดเคาน์เตอร์จะต้องใช้กระดาดแม่แบบที่แนบมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ หรือได้รับจากบริษัทโคห์เลอร์ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเคาน์เตอร์ที่เสียหายอันเนื่องมาจากการใช้กระดาดแม่แบบที่ไม่ถูกต้อง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลติดตั้ง

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น วินเทจ
หน้า 4/4
1042173-X4-C

KOHLER