

### ONE-PIECE TOILET WITH SEAT K-3722X


#### Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes quite close seat
- Includes polished chrome trip lever
- Class Five flushing system
- 4.8 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 734 x 520 x 620 mm

#### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 792-2554



#### Technical Information

Fixture:	
Configuration	one-piece, elongated
Water per flush	4.8 liter
Passageway	51 mm
Water area	279 x 222 mm
Water depth from rim	153 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Tank cover	1010658-SP
Quiet close seat	K-4195X


#### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

#### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-3722X	San Raphael one-piece toilet, S-trap with quite close seat	0: White

Dimensions are approximate.  
Unit: mm



#### Product Diagram

### สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง K-3722X


#### คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
- พร้อมก้านกดชำระโลหะชุบโครเมียม
- ระบบชำระล้างแบบคลาสไฟว์
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 734 x 520 x 620 มม.

#### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 792-2554



#### ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	4.8 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	51 มม.
ผิวหน้าน้ำ	279 x 222 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้าน้ำ	153 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังพักน้ำ	1010658-SP
ฝารองนั่งแบบกันกระแทก	K-4195X


#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-3722X	สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวแบบทอลงพื้น รุ่น ชาน ราเฟล พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์