

WALL-MOUNT BATH AND SHOWER FAUCET **K-45532X-4**

Features

- Brass construction
- Includes handshower with bracket
- G1/2" thread connection
- 157 mm center of spout
- Handshower with 1.5 m hose
- Lever handle



Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552

Colors/Finishes

- CP: Polished Chrome

Accessories:

- CP: Polished Chrome

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-45532X-4	Cuff wall-mount bath and shower faucet	CP

Product Specification:


The wall-mount bath and shower faucet shall be made of brass construction. Product shall feature a 157 mm center of spout, G1/2" thread connection, handshower with 1.5 m hose and lever handle. Product shall include handshower with bracket. Faucet shall be Kohler Model K-45532X-4-CP.

CUFF

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm.



Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ระยะกึ่งกลางจากตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 157 มม.
- ฝักบัวสายอ่อนยาว 1.5 ม.
- มือบิดแบบก้านโยก

ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนัง พร้อมฝักบัวสายอ่อน **K-45532X-4**



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว

- CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:

- CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-45532X-4	ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คัพ	CP

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:


ก๊อกผสมลงอ่างและยื่นอาบแบบติดผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน ตัวก๊อกผลิตจากทองเหลือง มีระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อกลงอ่าง 157 มม. เกลียวข้อต่อ G1/2" และฝักบัวสายอ่อนมีความยาว 1.5 ม. และมือบิดแบบก้านโยก ก๊อกผสมยื่นอาบพร้อมฝักบัวสายอ่อนและขอแขวน ก๊อกน้ำรุ่นนี้คือ ก๊อกน้ำโคห์เลอร์รุ่น K-45532X-4-CP

คัพ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ก๊อกผสมลงอ่างและยืนอาบน้ำแบบติดตั้งผนังพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คัพ
หน้า 4/4
1204018-X4-A

KOHLER