

Features

- G1/2" thread connection
- 1.2 m supply hose ease of use and good durability.
- Includes a screen washer to prevent clogging.
- Includes a wall bracket with mounting fasteners suitable for various finished wall materials.
- Soft spray design.
- Ergonomic button design.
- Long life & durable design.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

HYGIENE SPRAY WITH HOSE AND
FIXED WALL BRACKET
K-97258X-B



Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-97258X-B	Elate hygiene spray with hose and fixed wall bracket	CP: Polished Chrome
		BL: Matte Black




Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Product Diagram

คุณลักษณะ

- เกลียวข้อต่อ G1/2 นิ้ว
- พร้อมสายน้ำดียาว 1.2 เมตร เหมาะกับการใช้งานและมีความทนทาน
- พร้อมแหวนรองเพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน
- พร้อมขอแขวนซึ่งเหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังทุกประเภท
- สายน้ำพิเศษ ให้สัมผัสนุ่มนวลและสะอาดหมดจด
- ปุ่มกดใช้งานง่าย ตามหลักสรีรศาสตร์
- ทนทานไม่รั่วซึม ด้วยการทดสอบเปิด-ปิดกว่า 100,000 ครั้ง

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน K-97258X-B



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97258X-B	สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนและขอแขวน รุ่นอีเลท	CP: สีโครมเงา
		BL: สีดำด้าน




กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 psi)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์