

K-98951T-L, K-98952T-L

Features

- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- G 1/2" thread connection (s)
- 5-function handshower

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GBT 23447-2009

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.




Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
K-98951T-L	Rainduet multi-function air handshower	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
K-98952T-L	Rainduet multi-function air handshower-Traditional	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative



Flow Curve (K-98951T-L)




Flow Curve (K-98952T-L)


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimennsional from picture below.)

Unit: mm



K-98951T-L



K-98952T-L

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- ปรับระดับน้ำหัวฝักบัวได้ 5 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GBT 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

หัวฝักบัวสายอ่อน



K-98951T-L, K-98952T-L



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-98951T-L	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	☐ สีอื่น ๆ
K-98952T-L	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นเรนดูเอท	☐ CP: สีโครมเงา ☐ สีอื่น ๆ


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน




หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.



K-98951T-L



K-98952T-L

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์