

PureWarmth® | K-10349

Siège de toilette allongé chauffant Quiet-Close™

Fonctionnalités

- Siège de toilette chauffant avec trois paramètres de température réglables : faible, moyen et élevé
- L'éclairage à deux DEL comporte un guide lumineux lorsque le couvercle est baissé et un éclairage direct lorsque le couvercle est levé
- Vous pouvez choisir manuellement entre deux couleurs et deux intensités différentes pour la veilleuse
- Compatible avec l'application PureWarmth® de KOHLER® pour régler la température du siège et l'intensité de l'éclairage en fonction de votre routine quotidienne
- Les fils dissimulés donnent un look épuré à l'ensemble
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- Charnières en plastique de couleurs coordonnées
- Convient à la plupart des toilettes allongées



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

UL 1431
CSA C22.2 No. 64
CSA C22.2 No. 68
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	Allongée
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqu  en plastique

Connectivit 



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license.

Service  lectrique requis

Un circuit sp cialis  requis, prot g  par un disjoncteur diff rentiel (DDFT) de classe A.   l'ext rieur de l'Am rique du Nord, ce dispositif peut  tre connu sous le nom de dispositif de courant r siduel (RCD).

120/240 V, 0.6 A, 50/60 Hz


Caract ristiques des composants  lectriques

Longueur du cordon d'alimentation: 60" (1524 mm)

Garantie

Visitez le site Web pour des informations d taill es sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

N'installez pas ce siège dans un endroit où : (1) des éclaboussures d'eau pourraient survenir sur le produit ou (2) une humidité excessive, des niveaux d'humidité élevés ou de la condensation sont présents. Cela permettra d'éviter d'endommager les composants électroniques.

Ne pas utiliser de cordon de rallonge avec ce produit.

Ne pas brancher le siège avant instruction spécifique, afin d'éviter la possibilité d'un mauvais fonctionnement.

Placez le réceptacle à au moins 152 mm (6 po) au-dessus du plancher et dans un rayon de 813 mm (32 po), mesuré 51 mm (2 po) de rebord de la cuvette.

