

## Windward® | K-1113-LA

Baignoire en alcôve de 60 po x 42 po, drain à gauche

### Fonctionnalités

- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ 0 White



## Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | À gauche                             |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                       |
| Surface plane minimale pour la porte: | 3-1/4" (83 mm)                       |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 41" x 20-1/2" (1041 mm x 521 mm)     |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 53-1/2" x 32-1/8" (1359 mm x 816 mm) |
| Profondeur de l'eau:                  | 15" (381 mm)                         |
| Capacité en eau:                      | 57 gal (215.8 L)                     |
| Charge minimale au sol:               | 33 lbs/ft <sup>2</sup>               |
| Poids:                                | 80 lbs (36.3 kg)                     |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*


## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches



K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

 Recommended Faucet Location



## Installation

- Drain à gauche
- En alcôve

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

