



Windward® | K-1113

Baignoire encastrée, 60 x 42 po

Fonctionnalités

- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:26 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3-1/4" (83 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	41" x 20-1/2" (1041 mm x 521 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	53-1/2" x 32-1/8" (1359 mm x 816 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	57 gal (215.8 L)
Charge minimale au sol:	35 lbs/ft ²
Poids:	80 lbs (36.3 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 58-1/2" x 40-1/2" (1486 mm x 1029 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton


Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

Garantie



Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

 Recommended Faucet Location



Installation

- Drain réversible.
- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

