

Underscore® | K-1130-W1

Baignoire encastrée, 60 x 32 po, avec surface chauffante Bask®

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Personnalisez le niveau de chaleur à l'aide de trois réglages
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2" (51 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	42" x 23-1/2" (1067 mm x 597 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	55-1/8" x 27-1/8" (1400 mm x 689 mm)
Profondeur de l'eau:	17-1/8" (435 mm)
Capacité en eau:	81 gal (306.6 L)
Charge minimale au sol:	59 lbs/ft²
Poids:	81 lbs (36.7 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 59-1/2" x 31-1/2" (1511 mm x 800 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-590 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire Underscore de 60 po
K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A


Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain réversible.
- Montage en surface ou en sous-surface.
- Alimentation de 110 V requise.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

L'installation en sous-surface exige une trousse (vendue séparément).

